



- オールステンレス製のミニクランプレバー。
- すぐれた耐蝕性と強度があります。
- レバー部の表面は研磨仕上げ。

● 材質・仕上げ



	LDCFS-NI-HP
レバー部	SCS13(SUS304相当) 研磨
ねじ部	SUS303
止めねじ	ステンレス
スプリング	ステンレス鋼線

単位:mm

品番  1	M(並目)		Lf min.	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ												
LDCFS-3-NI-HP	M3	0.5	7	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4	29
LDCFS-4-NI-HP	M4	0.7	8	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4	28
LDCFS-5-NI-HP	M5	0.8	8	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9	28
LDCFS-6-NI-HP	M6	1	8	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5	27

*1： 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LDCFS-3-NI-HP

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
対応不可

ねじ組み合わせ → P.xxxx
対応可・別料金

ねじカット → P.xxxx
対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx
対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx
対応可・別料金