



- ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
- M3-M10の豊富なねじサイズ。

● 材質・仕上げ

	LHMS-CR	LHFS-CR	RoHS
レバー部	亜鉛ダイカスト クロムメッキ	亜鉛ダイカスト クロムメッキ	
ねじ部	SUS303	SUS303	
止めねじ	ステンレス	ステンレス	
スプリング	ステンレス鋼線	ステンレス鋼線	



*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサゴン穴付きに変更しました。

寸法

品番 おねじ	質量(g)	品番 めねじ	L _f min.	質量(g)	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重 ^{*1} (N)	最大締付力 ^{*1} (kN)	単位:mm
					ねじの呼び	ピッチ											
LHMS-3-CR	32 - 33	LHFS-3-CR	7	32	M3	0.5	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	13	1.4	
LHMS-4-CR	33 - 34	LHFS-4-CR	8	31	M4	0.7	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	29	2.4	
LHMS-5-CR	34 - 38	LHFS-5-CR	8	31	M5	0.8	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9	
LHMS-6-CR	34 - 40	LHFS-6-CR	8	30	M6	1	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5	
LHMS-6B-CR	78 - 86	LHFS-6B-CR	11	74	M6	1	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5	
LHMS-8-CR	81 - 95	LHFS-8-CR	11	72	M8	1.25	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10	
LHMS-8B-CR	134 - 154	LHFS-8B-CR	14	124	M8	1.25	78	34	38	36	8	21	16	26	140	10	
LHMS-10-CR	138 - 168	LHFS-10-CR	14	120	M10	1.5	78	34	38	36	8	21	16	26	290	16	

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。

ねじ長さ

品番 おねじ	L _m (mm) ^②											
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80
LHMS-3-CR	●	●	●	●	●							
LHMS-4-CR		●	●	●	●	●	●	●				
LHMS-5-CR			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LHMS-6-CR			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LHMS-6B-CR			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LHMS-8-CR			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LHMS-8B-CR			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LHMS-10-CR			●	●	●	●	●	●	●	●	●	

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LHMS-3-16-CR

① ② ①

LHMS-CRは②ねじ長さL_mを表に●の記載があるサイズから選択してください。