



*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘキサロビュラ穴付きに変更しました。

● 材質・仕上げ



	LHM	LHMS
レバー部	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303
止めねじ	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)	ステンレス
スプリング	ステンレス鋼線またはSWPB	ステンレス鋼線

寸法

単位:mm

品番	品番	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
ねじ部: スチール製	ねじ部: ステンレス製	ねじの呼び	ピッチ											
LHM-3	LHMS-3	M3	0.5	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	13	1.4	32 - 33
LHM-4	LHMS-4	M4	0.7	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	29	2.4	33 - 34
LHM-5	LHMS-5	M5	0.8	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9	34 - 38
LHM-6	LHMS-6	M6	1	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5	34 - 40
LHM-6B	LHMS-6B	M6	1	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5	77 - 86
LHM-8	LHMS-8	M8	1.25	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10	80 - 95
LHM-8B	LHMS-8B	M8	1.25	78	34	38	36	8	21	16	26	140	10	133 - 154
LHM-10A		M10	1.5	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	360	16	85 - 126
LHM-10	LHMS-10	M10	1.5	78	34	38	36	8	21	16	26	290	16	137 - 168
LHM-12A		M12	1.75	78	34	38	36	8	21	16	26	500	23	147 - 185

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LHM-10A-80-BK

1 2 3

2 ねじ長さLmは表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包⇒P.0000	ねじ組み合わせ⇒P.0000	ねじカット⇒P.0000	ゆるみ止め⇒P.0000	レーザー刻印⇒P.0000
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金

ねじ長さ

LHM ねじ部: スチール製 LHMS ねじ部: ステンレス製

品番	Lm (mm)	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80
LHM-3		●	●	●	●	●							
LHM-4				●	●	●	●	●	●				
LHM-5					●	●	●	●	●	●	●		
LHM-6					●	●	●	●	●	●	●		
LHM-6B					●	●	●	●	●	●	●	●	
LHM-8					●	●	●	●	●	●	●	●	
LHM-8B						●	●	●	●	●	●	●	●
LHM-10A							●	●	●	●	●	●	●
LHM-10						●	●	●	●	●	●	●	●
LHM-12A								●	●	●	●	●	●
LHMS-3		●	●	●	●	●							
LHMS-4				●	●	●	●	●	●				
LHMS-5					●	●	●	●	●	●	●		
LHMS-6					●	●	●	●	●	●	●		
LHMS-6B						●	●	●	●	●	●	●	
LHMS-8						●	●	●	●	●	●	●	
LHMS-8B							●	●	●	●	●	●	●
LHMS-10							●	●	●	●	●	●	●