




● 材質・仕上げ



	FRCA-A
本体	アルミニウム合金 アルマイト処理(黒)
ウェッジ	黄銅
止めねじ	SUS303相当


- 回転軸など1本のシャフトを固定するクランプ。
- コントロールノブなどの回転機構と組み合わせて使用いただけます。
- 止めねじを締めつけることで内部のウェッジが移動し、シャフトを優しくクランプします。
- 固定穴を利用して、プレートなどの機器・装置への取り付けが可能です。
固定穴は両側がザグリ穴となっており、どちらからでも取り付けができます。

単位: mm

品番	D	d ₁	d ₂	P	H	質量(g)
FRCA-40-B8-A-BK	40	8	4.3	28	27	54
FRCA-40-B10-A-BK	40	10	4.3	28	27	54
FRCA-50-B8-A-BK	50	8	5.3	36	32	84
FRCA-50-B10-A-BK	50	10	5.3	36	32	84
FRCA-50-B12-A-BK	50	12	5.3	36	32	83
FRCA-60-B10-A-BK	60	10	5.3	44	36	122
FRCA-60-B12-A-BK	60	12	5.3	44	36	122

● 使用例

回転軸をもつコントロールノブなどと組み合わせて。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FRCA-40-B8-A-BK

1

クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金