




SPC-N(INCH)

樹脂六角ナット(PC / インチねじ)

軽量
 電気絶縁性



- PC(ポリカーボネート)製の六角ナット。
- インチねじタイプ。
- PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスチックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
- 使用可能温度¹(min./max.): -40°C/115°C
- 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。

● 用途

電気・電子機器

● 材質・仕上げ



SPC-N(INCH)	
本体	PC(ポリカーボネート)(透明)
耐熱温度 ¹	115°C

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位:mm

品番	W(ウィット)		B	T	質量(g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ				
SPC-W3 / 8-N	W3/8	1.5875	17	8	1.8	50

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPC-W3/8-N

 バラ売り
対応可・別料金

 クリーン洗浄・クリーン梱包
対応可・別料金

 ねじカット
対応不可

 ゆるみ止め
対応不可

 脱落防止加工
対応不可