



- リングタイプのインデックスプランジャと取り付け用フランジを一体化。機器・装置への取り付けが容易にできます。
- ピンの動作方向はフランジ面に対して平行です。
- リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取り付けることで、離れた位置からの操作も可能です。
- リングを引いた後、横方向に回転させることで、キャッチリセスによりピンを本体側へ引き込んだ状態でロックできます。
- 本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らすことでコストパフォーマンスを高めています。

## ● 材質・仕上げ



|       | PMVYR-TZB          |
|-------|--------------------|
| リング   | 精密鋳鋼品<br>三価クロメート処理 |
| 本体    | 精密鋳鋼品<br>三価クロメート処理 |
| ピン    | スチール<br>三価クロメート処理  |
| スプリング | SUS316Ti相当         |

| 品番              | B  | S<br>(ストローク) | D  | L   | Lc | H    | D1 | d | C  | R    | R1   | E  | F  | K1  | K2 | K3 | G  | t   | 荷重 (N)<br>min./max. | ピンの<br>せん断荷重 (N) | 単位: mm |
|-----------------|----|--------------|----|-----|----|------|----|---|----|------|------|----|----|-----|----|----|----|-----|---------------------|------------------|--------|
|                 |    |              |    |     |    |      |    |   |    |      |      |    |    |     |    |    |    |     |                     |                  | 質量 (g) |
| PMVYR-8-20-TZB  | 8  | 14           | 34 | 82  | 6  | 41.5 | 20 | 6 | 10 | 6.1  | 6.1  | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 7.5 | 14 / 35             | 4500             | 180    |
| PMVYR-10-20-TZB | 10 | 14           | 34 | 82  | 6  | 41.5 | 20 | 6 | 10 | 6.1  | 6.1  | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 7.5 | 14 / 35             | 7030             | 185    |
| PMVYR-12-20-TZB | 12 | 14           | 34 | 82  | 6  | 41.5 | 20 | 6 | 10 | 6.1  | 6.1  | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 7.5 | 14 / 35             | 10100            | 190    |
| PMVYR-14-20-TZB | 14 | 14           | 34 | 82  | 6  | 41.5 | 20 | 6 | 10 | 6.1  | 6.1  | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 7.5 | 14 / 35             | 13700            | 195    |
| PMVYR-16-30-TZB | 16 | 20           | 48 | 122 | 10 | 60   | 30 | 9 | 17 | 10.1 | 10.1 | 55 | 80 | 14  | 34 | 10 | 54 | 15  | 22 / 70             | 18000            | 670    |
| PMVYR-20-30-TZB | 20 | 20           | 48 | 122 | 10 | 60   | 30 | 9 | 17 | 10.1 | 10.1 | 55 | 80 | 14  | 34 | 10 | 54 | 15  | 22 / 70             | 28100            | 700    |

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## PMVYR-8-20-TZB



クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応不可

ゆるみ止め  
対応不可

レーザ刻印  
対応不可