

*1: ピンの公差を変更しました。

*2: ピンが固定用ナットに収納する寸法です。これ以下の場合、ピンが固定用ナットより飛び出ます。

- 薄いプレートに取り付けができるインデックスプランジャ。
- 電子機器・通信機器のケース・カバーの位置決め・固定に最適です。
- 固定用ナットが取り外せます。プレートを固定用ナットではさみ込むようにして取り付けます。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。

● 材質・仕上げ



PPX	
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
本体	SUM22L 三価クロメート処理
固定用ナット	SUM22L 三価クロメート処理
ピン	SUS303 ニッケルメッキ
スプリング	SUS301

PPX-A ショートピン PPX-H-A ロングピン

単位:mm

品番	B	s	M(並目)		D	D ₁	L	L ₁	L ₂	sw	sw ₁	X min./max.	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ											
PPX-6-A	6	6	M10	1.5	25	19.5	42.5	8.5	10	17	14	1/3	10/24	2620	40
PPX-8-A	8	7.5	M12	1.75	31	22	50	10	12	19	16	1/5	13/23	4660	62
PPX-6H-A	6	6	M10	1.5	25	19.5	44.5	10.5	10	17	14	3/5	10/24	2620	42
PPX-8H-A	8	7.5	M12	1.75	31	22	52	12	12	19	16	3/5	13/23	4660	64

● 取り付けには専用レンチ PPX-W を使用してください。




品番	質量(g)
PPX-W	100

● 強度

品番	品番	許容引張荷重(N)
PPX-6-A	PPX-6H-A	400
PPX-8-A	PPX-8H-A	500

⚠ ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。

● 使用例



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PPX-6-A

1

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx
対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx
対応可・別料金