



PTX/PTXS インデックスプランジャ - T字ノブタイプ

SUS ステンレス

PTX-A



PTX-AK



PTXS-A



PTXS-AK



*1: PTX-A | PTX-AK : B^{-0.02}
 PTX-AK : B^{-0.05}
 PTXS-A | PTXS-AK : B^{-0.02} (ピンの公差を変更しました。)

- 力をかけやすいT字ノブで操作するインデックスプランジャ。
- ノブ以外の寸法は、PLX (→ P.xxxx) PLXS (→ P.xxxx) と同一です。
- ピンは焼入れ(スチール製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。

●商品記号により、本体材質・ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	本体材質	ロックナット
PTX-A	スチール	なし*1
PTX-AK	スチール	あり
PTXS-A	ステンレス	なし*1
PTXS-AK	ステンレス	あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(→ P.xxxx)

PTX-A ロックナットなし

PTX-AK ロックナットつき

品番 スタイル製	B	s	M(細目) ねじの呼び ピッチ	D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー [PXCS]	質量(g)	単位:mm		
																D	D1	
PTX-6-6-A	6	6	M12	1.5	54	16.2	54	22	6	14		6.5 / 19	2530	PXCS-12 - 14-**	31			
PTX-6-9-A	6	9	M12	1.5	54	16.2	57	22	6	14		6 / 25	2530	PXCS-12 - 14-**	31			
PTX-8-8-A	8	8	M16	1.5	59	19.6	67	26	8	17		8.5 / 26	4500	PXCS-16 - 17-**	65			
PTX-8-12-A	8	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	17		8.5 / 28	4500	PXCS-16 - 17-**	65			
PTX-10-12-A	10	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	17		9.5 / 38	7030	PXCS-16 - 17-**	66			
PTX-12-15-A	12	15	M20	1.5	59	25.4	83	33	10	22		11.5 / 40	10100	PXCS-20 - 22-**	121			
PTX-6-6-AK	6	6	M12	1.5	54	16.2	54	22	6	6	14	18	6.5 / 19	2530	PXCS-12 - 14-**	39		
PTX-6-9-AK	6	9	M12	1.5	54	16.2	57	22	6	6	14	18	6 / 25	2530	PXCS-12 - 14-**	39		
PTX-8-8-AK	8	8	M16	1.5	59	19.6	67	26	8	8	17	24	8.5 / 26	4500	PXCS-16 - 17-**	83		
PTX-8-12-AK	8	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	8	17	24	8.5 / 28	4500	PXCS-16 - 17-**	83		
PTX-10-12-AK	10	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	8	17	24	9.5 / 38	7030	PXCS-16 - 17-**	84		
PTX-12-15-AK	12	15	M20	1.5	59	25.4	83	33	10	10	22	30	11.5 / 40	10100	PXCS-20 - 22-**	154		

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

お問い合わせください

ゆるみ止め → P.xxxx

対応可・別料金

レーザ刻印 → P.xxxx

対応可・別料金



● 材質・仕上げ

	PTX-A	PTX-AK	PTXS-A	PTXS-AK
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	SUS303
ピン	S45C(硬度50 - 60HRC)	S45C(硬度50 - 60HRC)	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ
スプリング	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
ロックナット		S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)		SUS303

RoHS

PTXS-A ロックナットなし

PTXS-AK ロックナットつき

品番 ステンレス製	B	s	M(細目) ねじの呼び ピッチ	D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー [PXCS]	質量(g)	単位:mm		
																D	D1	
PTXS-6-6-A	6	6	M12	1.5	54	16.2	54	22	6	6	14	18	6.5 / 19	2620	PXCS-12 - 14-**	31		
PTXS-6-9-A	6	9	M12	1.5	54	16.2	57	22	6	6	14	18	6 / 25	2620	PXCS-12 - 14-**	31		
PTXS-8-8-A	8	8	M16	1.5	59	19.6	67	26	8	8	17	24	8.5 / 26	4660	PXCS-16 - 17-**	65		
PTXS-8-12-A	8	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	8	17	24	8.5 / 28	4660	PXCS-16 - 17-**	65		
PTXS-10-12-A	10	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	8	17	24	9.5 / 38	7280	PXCS-16 - 17-**	66		
PTXS-12-15-A	12	15	M20	1.5	59	25.4	83	33	10	10	22	30	11.5 / 40	10400	PXCS-20 - 22-**	121		
PTXS-6-6-AK	6	6	M12	1.5	54	16.2	54	22	6	6	14	18	6.5 / 19	2620	PXCS-12 - 14-**	39		
PTXS-6-9-AK	6	9	M12	1.5	54	16.2	57	22	6	6	14	18	6 / 25	2620	PXCS-12 - 14-**	39		
PTXS-8-8-AK	8	8	M16	1.5	59	19.6	67	26	8	8	17	24	8.5 / 26	4660	PXCS-16 - 17-**	83		
PTXS-8-12-AK	8	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	8	17	24	8.5 / 28	4660	PXCS-16 - 17-**	83		
PTXS-10-12-AK	10	12	M16	1.5	59	19.6	71	26	8	8	17	24	9.5 / 38	7280	PXCS-16 - 17-**	84		
PTXS-12-15-AK	12	15	M20	1.5	59	25.4	83	33	10	10	22	30	11.5 / 40	10400	PXCS-20 - 22-**	156		

● 関連商品

取り付け部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー[PXCS]をご使用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PTXS-8-12-AK

1 2 3 1