



*1: PXX-A PXX-AK : B^{0.02}
 PXXS-A PXXS-AK : B^{0.05} (ピンの公差を変更しました。)
 PXXS-S PXXS-SK : B^{0.08} (ピンの公差を変更しました。)



- 割り出し・位置決めピン。
- ピンは焼入れ(ステンレス)またはニッケルメッキ(ステンレス)済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ノブ・本体の材質およびロックナットの有無が選択できます。

商品記号	1	ノブ材質	本体材質	ロックナット
PXX-A		プラスチック	スチール	なし ¹
PXX-AK		プラスチック	スチール	あり
PXXS-A		プラスチック	ステンレス	なし ¹
PXXS-AK		プラスチック	ステンレス	あり
PXXS-S		ステンレス	ステンレス	なし ¹
PXXS-SK		ステンレス	ステンレス	あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(→ P.xxxx)

PXX-A ロックナットなし PXX-AK ロックナットつき

品番 ノブ:プラスチック 本体:スチール	B	s	M(細目)				Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS	質量(g)		
			ねじの呼び	ピッチ	D	D1	L	L1	L2	L4 min.					
PXX-5-A	5	5	M10	1	21	13.8	45	17	5	15	12	7 / 17	1750	PXCS-10-12-** 20	
PXX-6-A	6	6	M12	1.5	25	16.2	54.5	20	6	17	14	9 / 24	2530	PXCS-12-14-** 32	
PXX-8-A	8	8	M16	1.5	31	21.9	69	26	8	23	19	11 / 30	4500	PXCS-16-19-** 70	
PXX-10-A	10	10	M20	1.5	31	25.4	80	33	10	30	22	19 / 45	7030	PXCS-20-22-** 115	
PXX-5-AK	5	5	M10	1	21	13.8	45	17	5	15	5	12	17	1750	PXCS-10-12-** 27
PXX-6-AK	6	6	M12	1.5	25	16.2	54.5	20	6	17	6	14	18	9 / 24	2530
PXX-8-AK	8	8	M16	1.5	31	21.9	69	26	8	23	8	19	24	11 / 30	4500
PXX-10-AK	10	10	M20	1.5	31	25.4	80	33	10	30	10	22	30	19 / 45	7030

PXXS-A ロックナットなし PXXS-AK ロックナットつき

品番 ノブ:プラスチック 本体:ステンレス	B	s	M(細目)				Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS	質量(g)		
			ねじの呼び	ピッチ	D	D1	L	L1	L2	L4 min.					
PXXS-5-A	5	5	M10	1	21	13.8	45	17	5	15	12	6 / 15	1820	PXCS-10-12-** 20	
PXXS-6-A	6	6	M12	1.5	25	16.2	54.5	20	6	17	14	8 / 21	2620	PXCS-12-14-** 32	
PXXS-8-A	8	8	M16	1.5	31	21.9	69	26	8	23	19	9 / 26	4660	PXCS-16-19-** 70	
PXXS-10-A	10	10	M20	1.5	31	25.4	80	33	10	30	22	17 / 40	7280	PXCS-20-22-** 115	
PXXS-5-AK	5	5	M10	1	21	13.8	45	17	5	15	5	12	17	6 / 15	1820
PXXS-6-AK	6	6	M12	1.5	25	16.2	54.5	20	6	17	6	14	18	8 / 21	2620
PXXS-8-AK	8	8	M16	1.5	31	21.9	69	26	8	23	8	19	24	9 / 26	4660
PXXS-10-AK	10	10	M20	1.5	31	25.4	80	33	10	30	10	22	30	17 / 40	7280

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

ゆるみ止め → P.xxxx

レーザ刻印 → P.xxxx

お問い合わせください

対応可・別料金

対応可・別料金

● 関連商品

取り付け部に對して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー[PXCS]をご使用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PXXS-5-SK

