


KEHS-K
KEHS-K-A4

KEHS-M-A4

KEHS-R
KEHS-R-A4

• SUS303相当とSUS316L相当(末尾記号 **A4**)を区別するため、SUS316L相当は座面部に溝加工を施しています。

● 材質・仕上げ



KEHS-K / KEHS-R	KEHS-K-A4 / KEHS-M-A4 / KEHS-R-A4
本体 SUS303相当 ショットブラスト	SUS316L相当 (AISI 316L) ショットブラスト



● **KEHS-K-A4 KEHS-M-A4 KEHS-R-A4** はSUS316L相当のステンレス製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。

● 商品記号によりタイプおよび材質が選択できます。

商品記号	タイプ	材質
KEHS-K	ねねじ・貫通穴	SUS303相当
KEHS-K-A4	ねねじ・貫通穴	SUS316L相当
KEHS-M-A4	ねねじ	SUS316L相当
KEHS-R	リーマ穴	SUS303相当
KEHS-R-A4	リーマ穴	SUS316L相当

KEHS-K | KEHS-K-A4 めねじ・貫通穴

単位:mm

品番 1 SUS303相当	品番 1 SUS316L相当	D	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	Lf	H	s	d	質量(g)
KEHS-40-K6	KEHS-40-K6-A4	40	M6	1	13	30.5	15	18	132
KEHS-40-K8	KEHS-40-K8-A4	40	M8	1.25	13	30.5	15	18	125
KEHS-50-K8	KEHS-50-K8-A4	50	M8	1.25	16	34	17	21	225
KEHS-50-K10	KEHS-50-K10-A4	50	M10	1.5	16	34	17	21	202
KEHS-60-K10	KEHS-60-K10-A4	60	M10	1.5	20	39	18	25	360
KEHS-60-K12	KEHS-60-K12-A4	60	M12	1.75	20	39	18	25	348

KEHS-M-A4 めねじ

単位:mm

品番 1 SUS316L相当	D	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	Lf min.	H	s	d	質量(g)
KEHS-40-M6-A4	40	M6	1	12	30.5	15	18	135
KEHS-40-M8-A4	40	M8	1.25	15	30.5	15	18	130
KEHS-50-M8-A4	50	M8	1.25	15	34	17	21	225
KEHS-50-M10-A4	50	M10	1.5	18	34	17	21	210
KEHS-60-M10-A4	60	M10	1.5	18	39	18	25	400
KEHS-60-M12-A4	60	M12	1.75	22	39	18	25	360

KEHS-R | KEHS-R-A4 リーマ穴

単位:mm

品番 1 SUS303相当	品番 1 SUS316L相当	D	C	Lc min.	H	s	d	質量(g)
KEHS-40-R8	KEHS-40-R8-A4	40	8	15	30.5	15	18	130
KEHS-50-R10	KEHS-50-R10-A4	50	10	18	34	17	21	210
KEHS-60-R12	KEHS-60-R12-A4	60	12	22	39	18	25	360

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KEHS-40-K8-A4

1

クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせください

ねじ組み合わせ
めねじのみ対応可・別料金

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応不可

レーザ刻印
対応可・別料金