



- ナイロン6製のノブ。
- 力のかかりやすい形状です。
- ねじ部はSUS303相当。
- 金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。

● 材質・仕上げ

**KJWMS**

ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部	SUS303相当

寸法

単位:mm

品番	D	M(並目)		H	h	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KJWMS-32-M6	32	M6	1	20	9	10	12	21 - 26
KJWMS-40-M8	40	M8	1.25	25	10	13	14	34 - 47
KJWMS-50-M10	50	M10	1.5	32	12	20	18	73 - 88
KJWMS-63-M12	63	M12	1.75	40	14	25	20	119 - 140

ねじ長さ

品番	Lm(mm)									
	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60
KJWMS-32-M6	●	●	●	●	●		●			
KJWMS-40-M8	●	●	●	●	●	●	●		●	
KJWMS-50-M10			●	●	●	●	●		●	
KJWMS-63-M12				●	●	●		●		●

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KJWMS-32-M6-16



ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。