



● 材質・仕上げ

	FDFS-KRE	 RoHS
ねじ	SUS303	
パッド	SUS303	
キャップ	TPE(黒) 硬度ショアA78(参考)	

 使用上の注意

- 許容荷重は、組み合わせるねじにより異なります。
- 静電気放電(ESD)対策に使用する場合は、ESD保護区域(EPA)グラウンド電位となる床面に設置してください。
- EPAグラウンド電位となる床面に設置されていない場合、ESD対策効果がありません。



- ステンレス製のレベリングアジャスター。

- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- TPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。
- キャップは静電気の蓄積を防ぐ導電性プラスティック製で、機器・装置の静電気放電(ESD)対策が可能です。



単位:mm

品番  1	D	M(並目)		Lf min.	H	h	SW1	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
FDFS-25-M6-KRE	25	M6	1	9	20.5	5.5	12	31
FDFS-25-M8-KRE	25	M8	1.25	9	20.5	5.5	12	32
FDFS-32-M8-KRE	32	M8	1.25	9	24.5	6.5	12	60
FDFS-32-M10-KRE	32	M10	1.5	10.5	24.5	6.5	15	66
FDFS-40-M10-KRE	40	M10	1.5	10.5	27.5	7.5	15	100
FDFS-40-M12-KRE	40	M12	1.75	11.5	27.5	7.5	17	110
FDFS-50-M10-KRE	50	M10	1.5	10.5	29.5	8.5	15	166
FDFS-50-M12-KRE	50	M12	1.75	11.5	29.5	8.5	17	175
FDFS-60-M12-KRE	60	M12	1.75	11.5	37.5	10	17	320
FDFS-60-M16-KRE	60	M16	2	16	37.5	10	24	330

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FDFS-25-M8-KRE 1

 クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

 ねじカット
対応不可

 ゆるみ止め
対応不可

 レーザ刻印
お問い合わせください