


FYAMS-E-S レベリングアジャスター(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

SUS ステンレス



寸法

FYAMS-E0-S | FYAMS-E3-S ロックナットなし | FYAMS-E0-SK | FYAMS-E3-SK ロックナットつき

品番 ① ラバーディスクなし	質量 (g)	品番 ① ラバーディスクつき	h	質量 (g)	D	M(並目)		H	H1	H2	sw1	sw2	L1	C	K1	K2	R	静的許容荷重 (N)*1	単位:mm
						ねじの呼び	ピッチ												
FYAMS-80-M8-E0-S	200 - 207	FYAMS-80-M8-E3-S	3	226 - 233	80	M8	1.25	12	3	1.3	17			70	27	26	13	8000	
FYAMS-80-M10-E0-S	233 - 257	FYAMS-80-M10-E3-S	3	259 - 283	80	M10	1.5	12	3	1.3	17			70	27	26	13	14000	
FYAMS-80-M12-E0-S	250 - 301	FYAMS-80-M12-E3-S	3	276 - 327	80	M12	1.75	12	3	1.3	17			70	27	26	13	20000	
FYAMS-80-M8-E0-SK	205 - 212	FYAMS-80-M8-E3-SK	3	231 - 238	80	M8	1.25	12	3	1.3	17	13	6.8	70	27	26	13	8000	
FYAMS-80-M10-E0-SK	242 - 266	FYAMS-80-M10-E3-SK	3	268 - 292	80	M10	1.5	12	3	1.3	17	16	8.4	70	27	26	13	14000	
FYAMS-80-M12-E0-SK	264 - 315	FYAMS-80-M12-E3-SK	3	290 - 341	80	M12	1.75	12	3	1.3	17	18	10.8	70	27	26	13	20000	

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスター。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりラバーディスクとロックナットの有無が選択できます。ラバーディスクは機器・装置の滑り止めに効果的です。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取り付け・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。

商品記号	ラバーディスク	ロックナット
FYAMS-E0-S	なし	なし
FYAMS-E0-SK	なし	あり
FYAMS-E3-S	あり	なし
FYAMS-E3-SK	あり	あり

● 材質・仕上げ

	FYAMS-E0-S	FYAMS-E0-SK	FYAMS-E3-S	FYAMS-E3-SK
ねじ	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
六角穴付き皿ボルト (接着固定)	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット	-	SUS304	-	SUS304
ラバーディスク	-	-	-	NBR(黒)硬度ショアA70±5
				NBR(黒)硬度ショアA70±5

RoHS

ねじ長さ

FYAMS-E0-S ロックナットなし | FYAMS-E0-SK ロックナットつき

品番 ラバーディスクなし	Lm (mm) ②							
	40	50	60	63	80	100	125	
FYAMS-80-M8-E0-S	●	●			●			
FYAMS-80-M10-E0-S		●	●		●	●		
FYAMS-80-M12-E0-S			●		●	●	●	
FYAMS-80-M8-E0-SK	●	●		●				
FYAMS-80-M10-E0-SK		●	●		●	●		
FYAMS-80-M12-E0-SK			●		●	●	●	

FYAMS-E3-S ロックナットなし | FYAMS-E3-SK ロックナットつき

品番 ラバーディスクつき	Lm (mm) ②							
	40	50	60	63	80	100	125	
FYAMS-80-M8-E3-S	●	●			●			
FYAMS-80-M10-E3-S		●	●		●	●		
FYAMS-80-M12-E3-S			●		●	●	●	
FYAMS-80-M8-E3-SK	●	●		●				
FYAMS-80-M10-E3-SK		●	●		●	●		
FYAMS-80-M12-E3-SK			●		●	●	●	

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FYAMS-80-M10-50-E0-SK

① ② ③

② ねじ長さ Lm は、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx

ねじカット → P. xxxx

ゆみ止め → P. xxxx

レーザ刻印 → P. xxxx

対応不可

お問い合わせください

対応不可

お問い合わせください

NBK 鍛屋バイテック会社

0575-23-1162

info@nbk1560.com

WEB https://www.nbk1560.com

NBK 鍛屋バイテック会社

0575-23-1162

info@nbk1560.com

WEB https://www.nbk1560.com