



- ストップボルト **SSB-A** **SSB-B** **SSBS-B** やアジャストボルト **SAT** と組み合わせて、簡易の位置決めができます。⇒ P. XXXX

- 材質・仕上げ



SBN	
本体	SS400 ニッケルメッキ

単位: mm

品番	M(並目)		H 2	W	P	A	質量 (g)
	ねじの呼び 1	ピッチ					
SBN-6-30-A	M6	1	30	45	24	22	192
SBN-8-30-A	M8	1.25	30	45	24	22	172
SBN-10-30-A	M10	1.5	30	50	28	22	167
SBN-12-30-A	M12	1.75	30	50	28	22	134

● 使用例

アジャストボルト、アジャストボルト用ブロックと組み合わせて。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SBN-10-30-A

商品記号 **1** **2** 並目ねじタイプ

クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P. XXXX 対応不可	ねじ組み合わせ ⇒ P. XXXX 対応不可	ねじカット ⇒ P. XXXX 対応不可	ゆるみ止め ⇒ P. XXXX お問い合わせください
---------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------