



- ロックピンの紛失防止用チェーン。
- 商品記号により、チェーンの材質を選択できます。➡1

**PBC** — 黄銅

**PBCS** — ステンレス

- 材質・仕上げ

RoHS

	<b>PBC</b>	<b>PBCS</b>
チェーン	黄銅 ニッケルメッキ	SUS301
キーリング	SUS304相当	SUS304相当

単位:mm

品番 黄銅製	品番 ステンレス製	L	D	d	静的荷重 <sup>*1</sup> (N) キーリングつき/チェーンのみ	質量(g)
<b>PBC-200-14</b>	<b>PBCS-200-14</b>	200	14	1	50 / 180	7
<b>PBC-200-18</b>	<b>PBCS-200-18</b>	200	18	1.3	90 / 180	9
<b>PBC-200-24</b>	<b>PBCS-200-24</b>	200	24	1.5	100 / 180	10
<b>PBC-200-30</b>	<b>PBCS-200-30</b>	200	30	1.8	120 / 180	13
<b>PBC-320-14</b>	<b>PBCS-320-14</b>	320	14	1	50 / 180	10
<b>PBC-320-18</b>	<b>PBCS-320-18</b>	320	18	1.3	90 / 180	12
<b>PBC-320-24</b>	<b>PBCS-320-24</b>	320	24	1.5	100 / 180	13
<b>PBC-320-30</b>	<b>PBCS-320-30</b>	320	30	1.8	120 / 180	16
<b>PBC-500-14</b>	<b>PBCS-500-14</b>	500	14	1	50 / 180	14
<b>PBC-500-18</b>	<b>PBCS-500-18</b>	500	18	1.3	90 / 180	16
<b>PBC-500-24</b>	<b>PBCS-500-24</b>	500	24	1.5	100 / 180	17
<b>PBC-500-30</b>	<b>PBCS-500-30</b>	500	30	1.8	120 / 180	20
<b>PBC-1000-14</b>	<b>PBCS-1000-14</b>	1000	14	1	50 / 180	28
<b>PBC-1000-18</b>	<b>PBCS-1000-18</b>	1000	18	1.3	90 / 180	30
<b>PBC-1000-24</b>	<b>PBCS-1000-24</b>	1000	24	1.5	100 / 180	31
<b>PBC-1000-30</b>	<b>PBCS-1000-30</b>	1000	30	1.8	120 / 180	34

\*1: 表中の静的荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮してご使用ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**PBCS-320-18**