




SNFS-SUC 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用)

スペース SUS ステンレス



**● 材質・仕上げ****SNFS-SUC**

本体

SUSXM7 (SUS304相当)



- 座面をカットしたステンレス製の十字穴付き皿小ねじです。
- 薄板固定の際に起こる座面や不完全ねじ部の底突きを防止できるため、薄板の固定に適しています。

通常の皿小ねじ**SNFS-SUC**

不完全ねじ部が底突きする 座面のカットにより底突きを防止

- 不完全ねじ部は最大2山程度です。
- 寸法・材質・頭部形状など、特殊仕様の薄板固定用ボルトも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

● 用途

機器・装置の省スペース化

単位:mm

品番 1	M(並目)		L 2							D1	L1	十字穴の番号	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ		4	5	6	8	10	12					
SNFS-M3-SUC	M3	0.5	4	5	6	8	10			6	1.2	1	0.32 - 0.42	50
SNFS-M4-SUC	M4	0.7	4	5	6	8	10	12		8	1.5	2	0.4 - 1.2	50
SNFS-M5-SUC	M5	0.8		5	6	8	10	12	15	10	2	2	1.7 - 3.2	20
SNFS-M6-SUC	M6	1			6	8	10	12	15	12	2.3	2	2.8 - 4.4	20

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNFS-M5-12-SUC**1****2****1****1** バラ売り**2** クリーン洗浄・クリーン梱包**3** ねじカット**4** ゆるみ止め**5** 脱落防止加工

対応可・別料金

対応可・別料金

対応不可

対応可・別料金

対応不可