




# SPA-N-BK 樹脂六角ナット(RENY)

軽量 高比強度



## ● 材質・仕上げ



### SPA-N-BK

本体	RENY™*1 (ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) (黒)
耐熱温度*2	105°C

\*1: RENY™は三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。

\*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。



- RENY™製の六角ナット。
- RENY™は引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスチックです。
- 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
- 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。

## ● 用途

冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止  
電気・電子機器/海洋機器/メキシ機器

単位:mm

品番 ◀1	M(並目)		B	T	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ				
SPA-M3-N-BK	M3	0.5	5.5	2.4	0.1	50
SPA-M4-N-BK	M4	0.7	7	3.2	0.19	50
SPA-M5-N-BK	M5	0.8	8	4	0.37	20
SPA-M6-N-BK	M6	1	10	5	0.56	20
SPA-M8-N-BK	M8	1.25	13	6.5	1.1	10
SPA-M10-N-BK	M10	1.5	17	8	1.6	10
SPA-M12-N-BK	M12	1.75	19	10	2.1	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SPA-M5-N-BK

◀1

バラ売り

対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応可・別料金

ねじカット

対応不可

ゆるみ止め

対応不可

脱落防止加工

対応不可