


**PBF** ミニボールプランジャー

SUS ステンレス



## ● 材質・仕上げ

	PBF / PBF-KS	PBF-KN / PBF-KSN
本体	SUM22L 四三硝化鉄皮膜(黒)	SUS303
ボール	SUJJ2相当、焼入れ	SUS420C、焼入れ
スプリング	SUS631J1	SUS631J1

RoHS

● スチール製とステンレス製のそれぞれに軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。

● 品番の末尾記号により、材質・荷重タイプが選択できます。

末尾記号	材質	荷重タイプ
記号なし	スチール	軽荷重
KS	スチール	重荷重
KN	ステンレス	軽荷重
KSN	ステンレス	重荷重

PBF | PBF-KN 軽荷重 | PBF-KS | PBF-KSN 重荷重

単位:mm

品番 ① スチール製	品番 ① ステンレス製	M(並目) ねじの呼び	M(並目) ピッチ	s	L	D	a	適用ボールボタン BB	荷重(N) min./max.	質量(g)
	PBF-2-KN	M2	0.4	0.3	4	1	0.25	—	0.8 / 1.5	0.1
PBF-3	PBF-3-KN	M3	0.5	0.4	7	1.5	0.4	—	3 / 4.5	0.3
PBF-4	PBF-4-KN	M4	0.7	0.8	9	2.5	0.6	BB-5	6 / 14.5	0.6
PBF-5	PBF-5-KN	M5	0.8	0.9	12	3	0.8	BB-5	8 / 14	0.9
PBF-6	PBF-6-KN	M6	1	1	14	3.5	1	BB-6	11 / 18	1.5
PBF-8	PBF-8-KN	M8	1.25	1.5	16	4.5	1.2	BB-8	18 / 31	3.5
PBF-10	PBF-10-KN	M10	1.5	2	19	6	1.5	BB-10	24 / 45	7
PBF-12	PBF-12-KN	M12	1.75	2.5	22	8	2	BB-12	26 / 49	10
PBF-16	PBF-16-KN	M16	2	3.5	24	10	2	BB-16	41 / 86	24
PBF-20	PBF-20-KN	M20	2.5	4.5	30	12	2.5	BB-16	56 / 111	43
PBF-24	PBF-24-KN	M24	3	5.5	34	15	3	BB-16	81 / 151	70
PBF-4-KS	PBF-4-KSN	M4	0.7	0.8	9	2.5	0.6	BB-5	12 / 18	0.4
PBF-5-KS	PBF-5-KSN	M5	0.8	0.9	12	3	0.8	BB-5	15 / 22	0.9
PBF-6-KS	PBF-6-KSN	M6	1	1	14	3.5	1	BB-6	19 / 28	1.5
PBF-8-KS	PBF-8-KSN	M8	1.25	1.5	16	4.5	1.2	BB-8	36 / 62	3.5
PBF-10-KS	PBF-10-KSN	M10	1.5	2	19	6	1.5	BB-10	57 / 104	7
PBF-12-KS	PBF-12-KSN	M12	1.75	2.5	22	8	2	BB-12	61 / 110	10
PBF-16-KS	PBF-16-KSN	M16	2	3.5	24	10	2	BB-16	68 / 142	24
PBF-20-KS	PBF-20-KSN	M20	2.5	4.5	30	12	2.5	BB-16	84 / 166	43
PBF-24-KS	PBF-24-KSN	M24	3	5.5	34	15	3	BB-16	127 / 237	70

## ● 関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボルボタン BB をご使用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**PBF-6-KN**

①

クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応不可ゆるみ止め  
対応可・別料金レーザ刻印  
対応不可