



- スチール製とステンレス製のそれぞれに軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。
- 品番の末尾記号により、材質・荷重タイプ・ゆるみ止めの有無が選択できます。

末尾記号	材質	荷重タイプ	ゆるみ止め
記号なし	スチール	軽荷重	なし
P	スチール	軽荷重	あり
KS	スチール	重荷重	なし
KS-P	スチール	重荷重	あり
KN	ステンレス	軽荷重	なし
KN-P	ステンレス	軽荷重	あり
KSN	ステンレス	重荷重	なし
KSN-P	ステンレス	重荷重	あり

### ● 材質・仕上げ

	PNBF / PNBF-KS	PNBF-P	PNBF-KS-P	PNBF-KN / PNBF-KSN	PNBF-KN-P	PNBF-KSN-P
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	SUS303	SUS303
ボール	SUJ2、焼入れ	SUJ2、焼入れ	SUJ2、焼入れ	SUS420C、焼入れ	SUS420C、焼入れ	SUS420C、焼入れ
スプリング	SUS631相当	SUS631相当	SUS631相当	SUS631相当	SUS631相当	SUS631相当
ゆるみ止め	–	ナイロン溶着(青)	ナイロン溶着(緑)	–	ナイロン溶着(青)	ナイロン溶着(緑)

34

PNBF	PNBF-KN	PNBF-P	PNBF-KN-P	軽荷重	PNBF-KS	PNBF-KSN	PNBF-KS-P	PNBF-KSN-P	重荷重	単位:mm		
品番 スタイル製	品番 ステンレス製	M(並目)		S	L	D	B	適用ボールボタン BB	荷重(N) min./max.	質量(g)	ゆるみ止め	
		ねじの呼び	ピッチ									
PNBF-3	PNBF-3-KN	M3	0.5	0.4	8	1.5	1.5	–	3 / 4.5	0.3	なし	
PNBF-4	PNBF-4-KN	M4	0.7	0.8	12	2.5	2	BB-5	6 / 14.5	0.6	なし	
PNBF-5	PNBF-5-KN	M5	0.8	0.9	14	3	2.5	BB-5	8 / 14	0.9	なし	
PNBF-6	PNBF-6-KN	M6	1	1	15	3.5	3	BB-6	11 / 18	1.5	なし	
PNBF-8	PNBF-8-KN	M8	1.25	1.5	18	4.5	4	BB-8	18 / 31	3.5	なし	
PNBF-10	PNBF-10-KN	M10	1.5	2	23	6	5	BB-10	24 / 45	7	なし	
PNBF-12	PNBF-12-KN	M12	1.75	2.5	26	8	6	BB-12	26 / 49	10	なし	
PNBF-16	PNBF-16-KN	M16	2	3.5	33	10	8	BB-16	41 / 86	24	なし	
PNBF-20	PNBF-20-KN	M20	2.5	4.5	43	12	10	BB-16	56 / 111	43	なし	
PNBF-24	PNBF-24-KN	M24	3	5.5	48	15	12	BB-16	81 / 151	70	なし	
PNBF-4-KS	PNBF-4-KSN	M4	0.7	0.8	12	2.5	2	BB-5	12 / 18	0.6	なし	
PNBF-5-KS	PNBF-5-KSN	M5	0.8	0.9	14	3	2.5	BB-5	15 / 22	0.9	なし	
PNBF-6-KS	PNBF-6-KSN	M6	1	1	15	3.5	3	BB-6	19 / 28	1.5	なし	
PNBF-8-KS	PNBF-8-KSN	M8	1.25	1.5	18	4.5	4	BB-8	36 / 62	3.5	なし	
PNBF-10-KS	PNBF-10-KSN	M10	1.5	2	23	6	5	BB-10	57 / 104	7	なし	
PNBF-12-KS	PNBF-12-KSN	M12	1.75	2.5	26	8	6	BB-12	61 / 110	10	なし	
PNBF-16-KS	PNBF-16-KSN	M16	2	3.5	33	10	8	BB-16	68 / 142	24	なし	
PNBF-20-KS	PNBF-20-KSN	M20	2.5	4.5	43	12	10	BB-16	84 / 166	43	なし	
PNBF-24-KS	PNBF-24-KSN	M24	3	5.5	48	15	12	BB-16	127 / 237	70	なし	
PNBF-3-P	PNBF-3-KN-P	M3	0.5	0.4	8	1.5	1.5	–	3 / 4.5	0.3	あり	
PNBF-4-P	PNBF-4-KN-P	M4	0.7	0.8	12	2.5	2	BB-5	6 / 14.5	0.6	あり	
PNBF-5-P	PNBF-5-KN-P	M5	0.8	0.9	14	3	2.5	BB-5	8 / 14	0.9	あり	
PNBF-6-P	PNBF-6-KN-P	M6	1	1	15	3.5	3	BB-6	11 / 18	1.5	あり	
PNBF-8-P	PNBF-8-KN-P	M8	1.25	1.5	18	4.5	4	BB-8	18 / 31	3.5	あり	
PNBF-10-P	PNBF-10-KN-P	M10	1.5	2	23	6	5	BB-10	24 / 45	7	あり	
PNBF-12-P	PNBF-12-KN-P	M12	1.75	2.5	26	8	6	BB-12	26 / 49	10	あり	
PNBF-16-P	PNBF-16-KN-P	M16	2	3.5	33	10	8	BB-16	41 / 86	24	あり	
PNBF-4-KS-P	PNBF-4-KSN-P	M4	0.7	0.8	12	2.5	2	BB-5	12 / 18	0.6	あり	
PNBF-5-KS-P	PNBF-5-KSN-P	M5	0.8	0.9	14	3	2.5	BB-5	15 / 22	0.9	あり	
PNBF-6-KS-P	PNBF-6-KSN-P	M6	1	1	15	3.5	3	BB-6	19 / 28	1.5	あり	
PNBF-8-KS-P	PNBF-8-KSN-P	M8	1.25	1.5	18	4.5	4	BB-8	36 / 62	3.5	あり	
PNBF-10-KS-P	PNBF-10-KSN-P	M10	1.5	2	23	6	5	BB-10	57 / 104	7	あり	
PNBF-12-KS-P	PNBF-12-KSN-P	M12	1.75	2.5	26	8	6	BB-12	61 / 110	10	あり	
PNBF-16-KS-P	PNBF-16-KSN-P	M16	2	3.5	33	10	8	BB-16	68 / 142	24	あり	

#### ● 開連商

受け側には耐摩耗性にすぐれたボーリボタン**BB**をご使用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください

PNBF-6-KN-P

1