

● 表15 軸間距離の最小調整範囲

単位: mm

| ベルト呼び番号 |           |             | 内側への調整範囲 | 外側への調整範囲 | 全調整範囲 |
|---------|-----------|-------------|----------|----------|-------|
| 一般用Vベルト | M         | - 38        | 15       | 25       | 40    |
|         |           | 39 - 60     | 20       | 40       | 60    |
|         | A<br>AX   | - 38        | 20       | 25       | 45    |
|         |           | 39 - 60     | 20       | 40       | 60    |
|         |           | 61 - 90     | 20       | 50       | 70    |
|         |           | 91 - 120    | 25       | 65       | 90    |
|         |           | 122 - 155   | 25       | 75       | 100   |
|         |           | 160 - 190   | 25       | 90       | 115   |
|         | B<br>BX   | - 38        | 25       | 25       | 50    |
|         |           | 39 - 60     | 25       | 40       | 65    |
|         |           | 61 - 90     | 35       | 50       | 85    |
|         |           | 91 - 120    | 35       | 65       | 100   |
|         |           | 122 - 155   | 35       | 75       | 110   |
|         | C<br>CX   | 39 - 60     | 40       | 40       | 80    |
|         |           | 61 - 90     | 40       | 50       | 90    |
|         |           | 91 - 120    | 40       | 65       | 105   |
|         |           | 122 - 155   | 40       | 75       | 115   |
|         |           | 160 - 190   | 50       | 90       | 140   |
| 細幅Vベルト  | 3V<br>3VX | 250 - 475   | 15       | 25       | 40    |
|         |           | 500 - 710   | 20       | 35       | 55    |
|         |           | 750 - 1060  | 20       | 40       | 60    |
|         |           | 1120 - 1250 | 20       | 50       | 70    |
|         |           | 1320 - 1400 | 20       | 60       | 80    |
|         | 5V<br>5VX | 500 - 710   | 25       | 35       | 60    |
|         |           | 750 - 1060  | 25       | 40       | 65    |
|         |           | 1120 - 1250 | 25       | 50       | 75    |
|         |           | 1320 - 1700 | 25       | 60       | 85    |
|         |           | 1800 - 2000 | 25       | 65       | 90    |
|         | 8V        | 2120 - 2240 | 35       | 75       | 110   |
|         |           | 2360 -      | 35       | 80       | 115   |
|         |           | 2500 - 2650 | 35       | 85       | 120   |
|         |           | 2800 - 3000 | 35       | 90       | 125   |
|         |           | 3150 - 3550 | 35       | 105      | 140   |
| Vリブドベルト | PK        | 1000 - 1060 | 40       | 40       | 80    |
|         |           | 1120 - 1250 | 40       | 50       | 90    |
|         |           | 1320 - 1700 | 40       | 60       | 100   |
|         |           | 1800 - 2000 | 50       | 65       | 115   |
|         |           | 2120 - 2240 | 50       | 75       | 125   |
|         |           | 2360        | 50       | 80       | 130   |
|         |           | 2500 - 2650 | 50       | 85       | 135   |
|         |           | 2800 - 3000 | 50       | 90       | 140   |
|         |           | 3150        | 50       | 105      | 155   |
|         |           | 3350 - 3550 | 55       | 105      | 160   |
| Vリブドベルト | PK        | 3750        | 55       | 115      | 170   |
|         |           | 4000 - 5000 | 55       | 140      | 195   |
|         |           | 500 - 1000  | 13       | 13       | 26    |
|         |           | 1000 - 1500 | 17       | 18       | 35    |
|         |           | 1500 - 2000 | 19       | 23       | 42    |
| Vリブドベルト | PK        | 2000 - 2500 | 22       | 28       | 50    |
|         |           | 2500 - 3000 | 24       | 33       | 57    |

● 表16 ベルト単位質量 m と定数 Y

| ベルトの種類   | 一般用Vベルト |      |      |      |      | 細幅Vベルト |        |      | Vリブドベルト |
|----------|---------|------|------|------|------|--------|--------|------|---------|
|          | M       | A・AX | B・BX | C・CX | D    | 3V・3VX | 5V・5VX | 8V   | PK      |
| m (kg/m) | 0.06    | 0.12 | 0.20 | 0.36 | 0.66 | 0.08   | 0.20   | 0.50 | 0.02    |
| Y        | 10      | 15   | 20   | 30   | 60   | 20     | 49     | 98   | 6       |

