


# VGE ガイドアイドラー



● 材質・仕上げ



**VGE**

本体	ガラス繊維強化ナイロン6
ペアリング	スチール

単位:mm

品番	アイドラー								ペアリング				質量(kg)	適用アイドラー軸
	D <sub>e</sub>	D <sub>a</sub>	D <sub>b</sub>	W	s <sub>2</sub>	θ(°)	r	h	呼び番号	d	D	B		標準アイドラー軸
<b>VGE6002-6200</b>	60	27	36	11.5	1.4	30	1.8	6.8	6200×1	10	30	9	0.05	Z6200-10・Z6200-12・Z6200-15

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**VGE6002-6200**

1

● 軸穴・キー溝・押しねじ追加工  
対応不可