



## ● 材質・仕上げ



VME	
本体	ガラス繊維強化ナイロン6
ペアリング	スティール ゴムシール

単位:mm

品番	1	アイドラー										ペアリング				質量(kg)	適用アイドラー軸			
		溝形状	De	Da	Db	W	W1	s2	θ(°)	r	h	呼び番号	d	D	B		標準アイドラー軸	Z		
VME63A1-6200		A1	63	27	36	19	12	5	34	2	12.5	6200×1	10	30	9	0.06	Z6200-15・Z6200-20			
VME63M1-6200		M1	63	27	36	15	9.7	3	34	1	9	6200×1	10	30	9	0.07	Z6200-10・Z6200-15・Z6200-20			
VME70A1-6202		A1	70	32	41	19	12	4	34	1	12.5	6202×1	15	35	11	0.09	Z6202-16・Z6202-22			
VME80B1-6202		B1	80	32	41	21	16	5	35	4.5	15	6202×1	15	35	11	0.1	Z6202-16・Z6202-22			
VME85B1-6203		B1	85	37	46	22	15.9	5	34	1	15	6203×1	17	40	12	0.12	Z6203-15・Z6203-20			
VME120B1-6202		B1	120	32	41	22	15.9	5.5	34	1	15	6202×1	15	35	11	0.16	Z6202-16・Z6202-22			

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

VME63M1-6200

1

軸穴・キー溝・押しつねじ追加工

対応不可