


## GSS ステンレス固定グリップ

SUS ステンレス



- 耐蝕性・強度にすぐれたオールステンレス製グリップ。

- 材質・仕上げ



GSS	
本体	SUS304

単位:mm

品番	D	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	Lm	d	H	h	h1	質量(g)
GSS-5	10	M5	0.8	6	8	40	30	10	25
GSS-6	13	M6	1	7	10	50	37	13	50
GSS-8	16	M8	1.25	8	12	64	49	15	100
GSS-10	20	M10	1.5	10	15	70	50	20	150
GSS-12	25	M12	1.75	13	18	100	70	30	370

## ● 使用例

ステンレスハンドル [HSM] (→ P.xxxx) と組み合わせて。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## GSS-5

1

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx  
お問い合わせください

ゆるみ止め → P.xxxx  
対応可・別料金

レーザ刻印 → P.xxxx  
対応可・別料金

軸穴追加工 → P.xxxx  
対応不可