



KEHS-M-HP ステンレスハンドノブ**SUS** ステンレス

- 材質・仕上げ



RoHS

	KEHS-M-HP
本体	SUS303相当 研磨



- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- 表面は研磨仕上げ。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。

単位：mm

品番	D	M(並目)		Lf min.	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KEHS-40-M6-HP	40	M6	1	12	30.5	15	18	135
KEHS-40-M8-HP	40	M8	1.25	15	30.5	15	18	130
KEHS-50-M8-HP	50	M8	1.25	15	34	17	21	225
KEHS-50-M10-HP	50	M10	1.5	18	34	17	21	210
KEHS-60-M10-HP	60	M10	1.5	18	39	18	25	400
KEHS-60-M12-HP	60	M12	1.75	22	39	18	25	360

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KEHS-40-M8-HP

クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじ組み合わせ	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
お問い合わせください	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金