



KEHS-M ステンレスハンドノブ

SUS ステンレス



● 材質・仕上げ

**KEHS-M**

本体	SUS303相当 ショットブラスト
----	----------------------

- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。

単位:mm

品番	D	M(並目)		Lf min.	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KEHS-40-M6	40	M6	1	12	30.5	15	18	135
KEHS-40-M8	40	M8	1.25	15	30.5	15	18	130
KEHS-50-M8	50	M8	1.25	15	34	17	21	225
KEHS-50-M10	50	M10	1.5	18	34	17	21	210
KEHS-60-M10	60	M10	1.5	18	39	18	25	400
KEHS-60-M12	60	M12	1.75	22	39	18	25	360

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KEHS-40-M8

1

クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせください

ねじ組み合わせ
対応可・別料金

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応不可

レーザ刻印
対応可・別料金