



KJF 十字ノブ(めねじ)

- 力のかかりやすい形状です。
- おねじタイプの十字ノブ **KJM** **KJMS** **KJM-PF** があります。
→ P.xxxx

● 材質・仕上げ

RoHS

KJF	
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部	SUM22L 三価クロメート処理

単位:mm

品番	D	M(並目)		Lf min.	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KJF-32-M6	32	M6	1	12	20	10	14	10
KJF-40-M8	40	M8	1.25	14	25	13	18	20
KJF-50-M10	50	M10	1.5	18	32	20	22	32
KJF-63-M12	63	M12	1.75	22	40	25	26	55
KJF-80-M16	80	M16	2	30	50	30	35	111

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KJF-32-M6

1

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
対応不可

ねじ組み合わせ → P.xxxx
対応可・別料金

ねじカット → P.xxxx
対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx
対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx
対応可・別料金