




SLH 六角穴付き低頭ボルト

➡ スペース



● 材質・仕上げ

RoHS

	SLH	SLH-TZB
本体	SWCH45K 四三酸化鉄皮膜(黒)	SWCH45K 三価クロメート処理
強度区分	8.8	8.8

● 頭部高さの低い六角穴付きボルト。

- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ガス抜き穴つきの六角穴付き低頭ボルト **SVLS** があります。
- DIN 7984に準拠。

● 用途

機器・装置の省スペース化

SLH スティール製・四三酸化鉄皮膜

単位:mm

品番 ①	M(並目)		L ②	D1	L1	B	t	L2*1	最大締めつけトルク (N・m)	質量(g)	1袋入り数	
	ねじの呼び	ピッチ										
SLH-M2	M2	0.4	5 6 8 10 12	3.8	1.3	1.3	0.7	全ねじ	0.3	0.13 - 0.29	50	
SLH-M2.5	M2.5	0.45	5 6 8 10 12	4.5	1.6	1.5	1	全ねじ	0.5	0.26 - 0.47	50	
SLH-M3	M3	0.5	6 8 10 12 16 20	5.5	2	2	1.5	12(L=20)	1.4	0.53 - 1.2	50	
SLH-M4	M4	0.7	6 8 10 12 16 20 25	7	2.8	2.5	2.3	全ねじ	3.4	1.1 - 2.8	50	
SLH-M5	M5	0.8	8 10 12 16 20 25 30 35	8.5	3.5	3	2.7	16(L≥30)	6	1.8 - 5.7	50	
SLH-M6	M6	1	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45	10	4	4	3	18(L≥30)	10	3.1 - 11	20	
SLH-M8	M8	1.25	10 12 16 20 25 30 35 40 45	50	13	5	5	3.8	22(L≥35)	27	7.2 - 22	20
SLH-M10	M10	1.5	16 20 25 30 35 40 45	50	16	6	6	4.5	32(L≥45)	46	15 - 33	10

*1: Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

SLH-TZB スティール製・三価クロメート処理

単位:mm

品番 ①	M(並目)		L ②	D1	L1	B	t	L2*1	最大締めつけトルク (N・m)	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ									
SLH-M2-TZB	M2	0.4	5 6 8 10 12	3.8	1.3	1.3	0.7	全ねじ	0.3	0.13 - 0.29	50
SLH-M2.5-TZB	M2.5	0.45	5 6 8 10 12	4.5	1.6	1.5	1	全ねじ	0.5	0.26 - 0.47	50
SLH-M3-TZB	M3	0.5	6 8 10 12	5.5	2	2	1.5	全ねじ	1.4	0.53 - 0.78	50
SLH-M4-TZB	M4	0.7	8 10 12 16 20 25 30	7	2.8	2.5	2.3	14(L=30)	3.4	1.3 - 3.3	50
SLH-M5-TZB	M5	0.8	8 10 12 16 20 25 30	8.5	3.5	3	2.7	16(L≥30)	6	1.8 - 5.7	50
SLH-M6-TZB	M6	1	10 12 16 20 25 30	10	4	4	3	18(L≥30)	10	3.5 - 8.7	20
SLH-M8-TZB	M8	1.25	12 16 20 25 30	13	5	5	3.8	22(L=35)	27	7.8 - 16	20
SLH-M10-TZB	M10	1.5	16 20 25 30 35 40	16	6	6	4.5	全ねじ	46	15 - 24	10

*1: Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SLH-M5 - 20 - TZB

①

②

③

1 バラ売り → P.XXXX
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.XXXX
お問い合わせください

ねじカット → P.XXXX
対応可・別料金

ゆるみ止め → P.XXXX
対応可・別料金

脱落防止加工 → P.XXXX
対応不可