


SHNS 六角ナット(微細ねじ用)



微細 SUS ステンレス



- 微細ねじ用の六角ナット。
- M1-M2.6のサイズラインアップ。
- DIN 934に準拠しています。

● 用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

● 材質・仕上げ



	M1	M1.4-M2.6
本体	SUS303	SUS304相当

単位: mm

品番	M(並目)		B	T	質量 (g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ				
SHNS-M1	M1	0.25	2.5	0.8	0.03	10
SHNS-M1.4	M1.4	0.3	3	1.2	0.06	10
SHNS-M1.6	M1.6	0.35	3.2	1.3	0.08	20
SHNS-M2	M2	0.4	4	1.6	0.14	20
SHNS-M2.5	M2.5	0.45	5	2	0.28	20
SHNS-M2.6	M2.6	0.45	5	2	0.28	20

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SHNS-M1.6



1 バラ売り → P. xxxx	🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	🔪 ねじカット → P. xxxx	🌀 ゆるみ止め → P. xxxx	🔧 脱着防止加工 → P. xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可