


**SNFXS** ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト

スペース SUS ステンレス



## ● 材質・仕上げ

**SNFXS**

本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50

● ヘクサロビュラ穴<sup>\*1</sup>は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。

● 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。

● ISO 14581に準拠。

\*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015: 2008 (ISO 10664: 2005)「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。

## ● 用途

ねじ頭部の破損防止/確実な締めつけ

単位:mm  
1袋入り数

品番	M(並目)		L												D <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	t	ヘクサロビュラ穴の番号 No.	質量(g)	1袋入り数		
	ねじの呼び	ピッチ	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30					
<b>SNFXS-M2</b>	M2	0.4	4	5	6	8	10	12									3.8	1.2	0.64	6	0.14 - 0.29	20
<b>SNFXS-M2.5</b>	M2.5	0.45	4	5	6	8	10	12	16								4.7	1.5	0.79	8	0.27 - 0.65	20
<b>SNFXS-M3</b>	M3	0.5		5	6	8	10	12	16	20							5.5	1.65	0.83	10	0.49 - 1.1	20
<b>SNFXS-M4</b>	M4	0.7			6	8	10	12	16	20	25						8.4	2.7	1.53	20	1 - 2.5	20
<b>SNFXS-M5</b>	M5	0.8				8	10	12	16	20	25	30					9.3	2.7	1.51	25	2.2 - 4.8	20
<b>SNFXS-M6</b>	M6	1					10	12	16	20	25	30	11.3	3.3	1.78	30				3.9 - 7.4	20	

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはパラ売りサービスをご確認ください。

## ● 関連商品

**SKX** ヘクサロビュラレンチ**SKX-N** 狹所作業対応ヘクサロビュラレンチ**SKXB** ヘクサロビュラショートビット**SRD** マグネットドライバ

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SNFXS-M5 - 20**

**1** パラ売り  
対応可・別料金

**2** クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応可・別料金

**3** ねじカット  
対応可・別料金

**4** ゆるみ止め  
対応可・別料金

**5** 脱落防止加工  
対応不可