




SNZ3-TBZ 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種)

Q 微細



● 材質・仕上げ



SNZ3-TBZ

本体

ステンレス

黒色三価クロメート処理



- 精密機器用の微細ねじ(0番3種)。

- M1.4~M2.6。

- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。

● 用途

機器・装置のコンパクト化

小型精密機器

単位:mm

品番 ①	M(並目) ねじの呼び ピッチ		L ②										D ₁	L ₁	十字穴の番号	最大締めつけ トルク(N・m)*1	質量(g)	1袋 入り数	
	M	P	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12	2.5	0.8	0			
SNZ3-M1.4-TBZ	M1.4	0.3	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12	2.5	0.8	0	0.07	0.04 - 0.12	50
SNZ3-M1.6-TBZ	M1.6	0.35		2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12	2.8	0.85	0	0.11	0.05 - 0.16	50
SNZ3-M1.7-TBZ	M1.7	0.35	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10		3.0	0.9	0	0.14	0.06 - 0.16	50
SNZ3-M2-TBZ	M2	0.4		2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12	3.5	1.0	0	0.22	0.09 - 0.27	50
SNZ3-M2.5-TBZ	M2.5	0.45			3		4	5	6	8				4.3	1.3	0	0.46	0.2 - 0.34	50
SNZ3-M2.6-TBZ	M2.6	0.45		2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12	14	4.5	1.2	0	0.53	0.19 - 0.55	50

*1：表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNZ3-M2-3-TBZ

①

②

③

1 バラ売り

対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応可・別料金

ねじカット

対応不可

ゆるみ止め

対応可・別料金

脱落防止加工

対応不可