


SNZ3-TZB 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種)

微細



● 材質・仕上げ

**SNZ3-TZB**

本体

 スティール
 三価クロメート処理


- 精密機器用の微細ねじ(0番3種)。
- M1.4～M2.6。
- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
- 用途

 機器・装置のコンパクト化
 小型精密機器

単位: mm

品番	M(並目)		L	D1	L1	十字穴の番号	最大締めつけトルク(N・m)*1	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ							
SNZ3-M1.4-TZB	M1.4	0.3	1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12	2.5	0.8	0	0.07	0.04 - 0.12	50
SNZ3-M1.6-TZB	M1.6	0.35	2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12	2.8	0.85	0	0.11	0.05 - 0.16	50
SNZ3-M1.7-TZB	M1.7	0.35	1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12	3.0	0.9	0	0.14	0.06 - 0.16	50
SNZ3-M2-TZB	M2	0.4	2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12 14	3.5	1.0	0	0.22	0.09 - 0.31	50
SNZ3-M2.5-TZB	M2.5	0.45	3 4 5 6 8 10 12 14	4.3	1.3	0	0.46	0.2 - 0.34	50
SNZ3-M2.6-TZB	M2.6	0.45	2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12 14	4.5	1.2	0	0.53	0.19 - 0.55	50

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNZ3-M2-3-TZB

バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応不可