



## ● 材質・仕上げ



## NSCSS-CP2

本体	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)



- 固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取り付けができます。
- スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取り付け・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
- 分解が困難な機械・装置への使用に最適です。

単位:mm

品番 ①	d	B	D	F	S*1	P	M(並目)*2	質量(g)
NSCSS-8-8-CP2	8	8	25	8	4.5	16.5	M3	22
NSCSS-8-10-CP2	8	10	25	8	4.5	18	M4	28
NSCSS-8-12-CP2	8	12	28	8.5	5.5	18	M5	43
NSCSS-8-15-CP2	8	15	30	9	4.5	19	M6	61
NSCSS-10-10-CP2	10	10	30	9	5.5	20	M4	38
NSCSS-10-12-CP2	10	12	30	9	5.5	20	M5	47
NSCSS-10-15-CP2	10	15	35	10	5.5	22.5	M6	82
NSCSS-12-10-CP2	12	10	30	10	5.5	21	M4	37
NSCSS-12-12-CP2	12	12	30	10	5.5	21	M5	45
NSCSS-12-15-CP2	12	15	35	11	5.5	23.5	M6	80
NSCSS-15-10-CP2	15	10	32	11	5.5	24.5	M4	40
NSCSS-15-12-CP2	15	12	35	12	5.5	25	M5	61
NSCSS-15-15-CP2	15	15	40	13	5.5	27.5	M6	106
NSCSS-16-10-CP2	16	10	35	12	5.5	25.5	M4	48
NSCSS-16-12-CP2	16	12	35	12	5.5	25.5	M5	59
NSCSS-16-15-CP2	16	15	40	13	5.5	28	M6	104
NSCSS-20-10-CP2	20	10	40	14	5.5	30	M4	62
NSCSS-20-12-CP2	20	12	40	14	5.5	30	M5	75
NSCSS-20-15-CP2	20	15	45	15	5.5	32.5	M6	125
NSCSS-25-12-CP2	25	12	45	17	6.6	35	M5	87
NSCSS-25-15-CP2	25	15	50	18	6.6	37.5	M6	150
NSCSS-30-15-CP2	30	15	55	20	6.6	42.5	M6	167
NSCSS-35-15-CP2	35	15	60	23	6.6	47.5	M6	192
NSCSS-40-18-CP2	40	18	70	26	9	55	M8	316
NSCSS-50-22-CP2	50	22	85	32	11	67.5	M10	547

\*1: 固定用のねじは付属していません。別途ご用意ください。

\*2: 締めつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## NSCSS-8-8-CP2

①

 クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応不可

 ねじカット  
対応不可

 ゆるみ止め  
対応不可

 レーザ刻印  
対応可・別料金