


**SNSS-J** 六角穴付きボルト

SUS ステンレス



● 材質・仕上げ

**SNSS-J**

本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-70

- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
- M3～M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
- M10・M12は脱落防止加工サービス対応可能です。
- M3～M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの[SSC]があります。

単位:mm
1袋入り数

品番①	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	L②												D1	L1	B	質量(g)	1袋 入り数
			4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40					
SNSS-M3	M3	0.5													5.5	3	2.5	0.63 - 1.4	20
SNSS-M4	M4	0.7		5	6	8	10	12	16	20	25				7	4	3	1.4 - 3.2	20
SNSS-M5	M5	0.8			6	8	10	12	16	20	25				8.5	5	4	2.2 - 4.8	20
SNSS-M6	M6	1				8	10	12	16	20	25	30			10	6	5	4.3 - 8.3	20
SNSS-M8	M8	1.25					10	12	16	20	25	30	35		13	8	6	10 - 19	10
SNSS-M10	M10	1.5						16	20	25	30	35	40		16	10	8	21 - 33	5
SNSS-M12	M12	1.75							30	35	40	45	50		18	12	10	39 - 55	1
SNSS-M16	M16	2									40	45	50	60	24	16	14	91 - 122	1

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSS-M5-12

①

②

1 バラ売り
対応可・別料金クリーン洗浄・クリーン梱包
対応可・別料金ねじカット
対応可・別料金ゆるみ止め
対応可・別料金脱落防止加工
お問い合わせください