

*: 取り付け面からテーブル上面までの距離をもとにH寸法を確認し、選定してください。

● 材質・仕上げ



	NLSCS
本体	SUS304
六角穴付きボルト	SUSXM7


- リニアガイド用ストッパ。
- ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
- 対応レールサイズは 15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 全商品に取り付け用の六角穴付きボルトが付属しています。

● 用途

テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ

品番	W	H	B	J	P	T	D	六角穴付きボルト	単位:mm	
									質量(g)	単位:mm
NLSCS-01	50	30	12	18	35	12	5.5	M5×16	86.7	mm
NLSCS-02	50	38	12	18	35	12	5.5	M5×16	98.7	mm
NLSCS-03	50	43	12	18	35	12	5.5	M5×16	108.5	mm
NLSCS-04	50	45	12	20	35	12	5.5	M5×16	118	mm
NLSCS-05	50	40	16	20	35	16	6.6	M6×20	158.2	mm
NLSCS-06	50	51	16	20	35	16	6.6	M6×20	186.4	mm
NLSCS-07	65	57	16	24	45	16	9	M8×20	250.4	mm
NLSCS-08	65	63	16	24	45	16	9	M8×20	270.5	mm

● 使用例



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

NLSCS-03

◀1

クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじ組み合わせ	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金