




SHVAS 六角支柱(ガス抜き穴つき)

◆ 真空 ◆ クリーン ◆ SUS ステンレス



● 材質・仕上げ

	SHVAS	
本体	SUS304	

- 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。

- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 2本以上の六角支柱を連結して使用することもできます。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。→ P.xxxx

● 用途


真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

単位:mm

品番 ①	M(並目)		L ②													B	C (約)	Lm	Lf	d	d ₁	質量(g)	
	ねじの呼び	ピッチ																					
SHVAS-M3	M3	0.5	15	20	25	30	35	40									6	6.9	4.5	6	1.2	1.5	3.6 - 9.6
SHVAS-M4	M4	0.7		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80				7	8.1	6	8	1.5	1.5	6.5 - 26
SHVAS-M5	M5	0.8		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100		8	9.2	7.5	10	1.5	1.5	8.3 - 43
SHVAS-M6	M6	1			25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	150	10	11.5	9	12	2	1.5 16 - 100
SHVAS-M8	M8	1.25					35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	150	13	15	12	16	2	1.5 39 - 170

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの除去が必要な真空装置・真空容器に有効です。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SHVAS-M4-40

① ②

同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

1 パラ売り → P.XXXX

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.XXXX

ねじカット → P.XXXX

ゆるみ止め → P.XXXX

脱落防止加工 → P.XXXX

1本から注文できるため対象外

クリーン洗浄・クリーン梱包済み

対応不可

対応不可

対応不可