




SVSS-MOS 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 二硫化モリブデンショット)

◆ 真空 ◆ クリーン ◆ かじり・焼きつき防止 ◆ SUS ステンレス



● 用途

かじり・焼きつき防止
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡


● 材質・仕上げ

RoHS

SVSS-MOS	
本体	SUSXM7 (SUS304相当) 二硫化モリブデンショット
強度区分	A2-70



- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- ショットblastで打ちつけられた二硫化モリブデン粒子がねじの潤滑性を高め、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
- 二硫化モリブデンショットは一般的な二硫化モリブデン系潤滑剤と異なり、結合剤を使用していないため、含有成分の特定が容易です。



● クリーン洗浄・クリーン梱包済み。^{*1}


*1: クリーン洗浄後に二硫化モリブデンショットを行い、クリーン梱包をしています。

品番	M(並目)		L ^②	D ₁	L ₁	B	d	質量(g)	単位: mm	
	ねじの呼び	ピッチ							1	2
SVSS-M3-MOS	M3	0.5	6 8 10 12 16	5.5	3	2.5	1.2	0.71 - 1.2	20	
SVSS-M4-MOS	M4	0.7	6 8 10 12 16 20 25	7	4	3	1.5	1.5 - 3.2	10	
SVSS-M5-MOS	M5	0.8	6 8 10 12 16 20 25	8.5	5	4	1.5	2.2 - 4.8	10	
SVSS-M6-MOS	M6	1	8 10 12 16 20 25 30	10	6	5	2	4.3 - 8.3	10	
SVSS-M8-MOS	M8	1.25	12 16 20 25 30 35	13	8	6	2	11 - 19	10	

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスは **SVSS-MOS** で、キリ穴に溜まつたガスは **SWAS-VF** で排出します。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVSS-M5-20-MOS

商品記号 1 2 商品記号

1 バラ売り
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包
クリーン洗浄・クリーン梱包済み

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応不可

脱落防止加工
対応不可