




SWAS-VF 座金(ガス抜き溝つき)

◆ 真空 ◆ クリーン SUS ステンレス




● 材質・仕上げ

	SWAS-VF	SWAS-VF-PC
本体	SUS304	SUS304 特殊化学研磨処理



● 使用例

キリ穴に溜まったガスは [SWAS-VF] で、ねじ穴の底に溜まつたガスは [SVSS] をはじめとするガス抜き穴つきのボルト・ねじで排出します。



● ガス抜き溝が機器・装置のキリ穴に溜まつたガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。

● クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

● [SWAS-VF-PC] は特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。

● 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) [SVSS] をはじめとするガス抜き穴つきのボルト・ねじと組み合わせてご使用ください。

● 用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

単位:mm							
品番① 表面処理なし	品番① 特殊化学研磨処理	呼び	d	D	t	質量(g)	1袋 入り数
SWAS-2-VF		2	2.2	5	0.3	0.04	10
SWAS-2.5-VF		2.5	2.7	6.5	0.5	0.09	10
SWAS-3-VF	SWAS-3-VF-PC	3	3.2	7	0.5	0.12	20
SWAS-4-VF	SWAS-4-VF-PC	4	4.3	9	0.8	0.31	20
SWAS-5-VF	SWAS-5-VF-PC	5	5.3	10	1	0.44	10
SWAS-6-VF	SWAS-6-VF-PC	6	6.4	12.5	1.6	1.1	10
SWAS-8-VF	SWAS-8-VF-PC	8	8.4	17	1.6	2.1	10
SWAS-10-VF	SWAS-10-VF-PC	10	10.5	21	2	4	5
SWAS-12-VF	SWAS-12-VF-PC	12	13	24	2.5	6.2	5

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

[SVSS] 六角穴付きボルト(ガス穴付き)



[SVSS-MOS] 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/二硫化モリブデンショット)



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SWAS-5-VF-PC

①

1 バラ売り

対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包

クリーン洗浄・クリーン梱包済み

ねじカット

対応不可

ゆるみ止め

対応不可

脱落防止加工

対応不可