




# SVFCS 六角穴付き皿ボルト(ガス抜き穴つき)

◆ 真空 ▶ スペース 🌐 クリーン SUS ステンレス



- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。

- 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。

- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。→ P.xxxx

## ● 用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

## ● 材質・仕上げ



|    | SVFCS             |  |
|----|-------------------|--|
| 本体 | SUSXM7 (SUS304相当) |  |


単位:mm

| 品番①      | M(並目) |      | L②             | D1 | L1   | B   | d   | 質量(g)       | 1袋入り数 |
|----------|-------|------|----------------|----|------|-----|-----|-------------|-------|
|          | ねじの呼び | ピッチ  |                |    |      |     |     |             |       |
| SVFCS-M3 | M3    | 0.5  | 5 6 8 10 12    | 6  | 1.86 | 2   | 1.2 | 0.49 - 0.77 | 20    |
| SVFCS-M4 | M4    | 0.7  | 6 8 10 12 16   | 8  | 2.48 | 2.5 | 1.5 | 1 - 1.8     | 20    |
| SVFCS-M5 | M5    | 0.8  | 8 10 12 16 20  | 10 | 3.1  | 3   | 1.5 | 2.2 - 3.6   | 10    |
| SVFCS-M6 | M6    | 1    | 10 12 16 20 25 | 12 | 3.72 | 4   | 2   | 3.9 - 6.5   | 10    |
| SVFCS-M8 | M8    | 1.25 | 12 16 20 25 30 | 16 | 4.96 | 5   | 2   | 8.9 - 15    | 10    |

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

## ● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SVFCS-M5-20**

①

②

バラ売り → P.xxxx  
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx  
クリーン洗浄・クリーン梱包済み

ねじカット → P.xxxx  
対応可・別料金

ゆるみ止め → P.xxxx  
対応不可

脱落防止加工 → P.xxxx  
対応不可