


SPE-N/SPE-W 樹脂六角ナット・ワッシャ(PEEK)




耐薬品

SPE-N



SPE-W




● 材質・仕上げ



| | SPE-N / SPE-W |
|--------|-------------------------------|
| 本体 | PEEK(ピーク: ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。



- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.xxxx

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

SPE-N 六角ナット

単位: mm

| 品番 | M(並目) | | B | T | 質量(g) | 1袋入り数 |
|------------|-------|------|-----|-----|-------|-------|
| | ねじの呼び | ピッチ | | | | |
| SPE-M2-N | M2 | 0.4 | 4 | 1.6 | 0.02 | 20 |
| SPE-M2.6-N | M2.6 | 0.45 | 5 | 2 | 0.038 | 20 |
| SPE-M3-N | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | 0.057 | 20 |
| SPE-M4-N | M4 | 0.7 | 7 | 3.2 | 0.13 | 20 |
| SPE-M5-N | M5 | 0.8 | 8 | 4 | 0.2 | 20 |
| SPE-M6-N | M6 | 1 | 10 | 5 | 0.4 | 10 |
| SPE-M8-N | M8 | 1.25 | 13 | 6.5 | 0.91 | 5 |
| SPE-M10-N | M10 | 1.5 | 17 | 8 | 1.9 | 5 |

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

SPE-W ワッシャ

単位: mm

| 品番 | d | D | t | 呼び | 質量(g) | 1袋入り数 |
|-----------|------|------|-----|-----|--------|-------|
| SPE-2-W | 2.1 | 4 | 0.5 | 2 | 0.0059 | 20 |
| SPE-2.6-W | 2.7 | 6 | 0.5 | 2.6 | 0.015 | 20 |
| SPE-3-W | 3.2 | 7 | 0.5 | 3 | 0.02 | 20 |
| SPE-4-W | 4.3 | 9 | 0.8 | 4 | 0.051 | 20 |
| SPE-5-W | 5.3 | 10 | 1 | 5 | 0.073 | 20 |
| SPE-6-W | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 6 | 0.19 | 10 |
| SPE-8-W | 8.4 | 17 | 1.6 | 8 | 0.36 | 5 |
| SPE-10-W | 10.5 | 21 | 2 | 10 | 0.68 | 5 |

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPE-M5-N



1 バラ売り ➡ P.xxxx

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx

🔧 ねじカット ➡ P.xxxx

🌀 ゆるみ止め ➡ P.xxxx

🔧 脱着防止加工 ➡ P.xxxx

対応可・別料金

対応可・別料金

対応不可

対応不可

対応不可