


**SPS-C** 樹脂ねじ(PPS / 六角穴付きボルト)

耐熱 耐薬品 高強度



- PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200°Cでの連続使用が可能。200°C以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
- 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について → P.xxxx

## ● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッティング装置/  
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/  
ケミカルポンプ

## ● 材質・仕上げ



		SPS-C									
		PPS(ポリフェニレンサルファイド) (明るいうす茶)(ガラス繊維40%)									
		耐熱温度*1 200°C									

\*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位:mm

品番	M(並目) ねじの呼び ①	ピッチ ②	L								D1	L1	B	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N·m)	質量(g)	1袋 入り数	
			6	8	10	12	15	20	25	30								
<b>SPS-M3-C</b>	M3	0.5	6	8	10	12	15	20			5.5	3	2.5	558	0.29	0.15 - 0.29	20	
<b>SPS-M4-C</b>	M4	0.7	6	8	10	12	15	20			7	4	3	966	0.69	0.32 - 0.56	20	
<b>SPS-M5-C</b>	M5	0.8		8	10	12	15	20	25	30	8.5	5	4	1548	1.23	0.52 - 1.2	10	
<b>SPS-M6-C</b>	M6	1			10	12	15	20	25	30	40	10	6	5	2028	2.05	1 - 2.3	10
<b>SPS-M8-C</b>	M8	1.25			10	12	15	20	25	30	40	13	8	6	3701	5.48	2.2 - 4.4	5

\*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SPS - M5 - 20 - C**

商品記号 ① ② 商品記号

バラ売り → P.xxxx  
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx  
対応可・別料金

ねじカット → P.xxxx  
対応可・別料金

ゆるみ止め → P.xxxx  
対応不可

脱落防止加工 → P.xxxx  
お問い合わせください