


SPV-P1 樹脂ねじ(PVDF / 十字穴付きなべ小ねじ)

耐薬品



- PVDF製の十字穴付きなべ小ねじ。
- PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
- 使用可能温度*1 (min./max.): -40℃/150℃
- 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
- 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/食品機械

● 材質・仕上げ

RoHS

	SPV-P1
本体	PVDF (ポリフルオロビニリデン) (乳白)
耐熱温度*1	150℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位: mm

品番	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	L	D1	L1	十字穴の番号	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量(g)	1袋 入り数
SPV-M3-P1	M3	0.5	6 8 10 12 15 16 20 25	5.5	2	2	227	0.11	0.18 - 0.3	10
SPV-M4-P1	M4	0.7	5 6 8 10 12 15 16 20 25	7	2.6	2	429	0.26	0.18 - 0.63	10
SPV-M5-P1	M5	0.8	10 12 15 16 20 25	9	3.3	2	688	0.44	0.52 - 1.05	10

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPV-M3-6-P1

1 バラ売り	2 クリーン洗浄・クリーン梱包	3 ねじカット	4 ゆるみ止め	5 脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください