



LECF/LECF-S ミニプラクランプレバー(ねじ)

SUS ステンレス



*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサゴン穴付きに変更しました。

● 材質・仕上げ



	LECF	LECF-S
レバー部	ナイロン6(各色)	ナイロン6(各色)
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303
止めねじ	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)	ステンレス
セレーションリング	亜鉛ダイカスト	亜鉛ダイカスト
スプリング	ステンレス鋼線またはSWPB	ステンレス鋼線



- コンパクトタイプのプラスティック製クランプレバー。
- 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA (Life Cycle Assessment)を実施しました。
- 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
- ねじ部の材質は2種類。

LECF —— スチール製

LECF-S —— ステンレス製

- レバー部のカラーバリエーションは5種類。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号 ②	レバー部の色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー
OR	つや消しオレンジ
YW	つや消しイエロー
SK	つや消し透明

単位:mm

LECF スチール製		LECF-S ステンレス製		共通寸法														
品番 ①	Lf min.	品番 ①	Lf min.	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)		
LECF-3	7	LECF-S-3	7	M3	0.5	30	29	32.5	24.5	4.2	13	10	18	13	0.95	14		
LECF-4	9	LECF-S-4	8	M4	0.7	30	29	32.5	24.5	4.2	13	10	18	31	1.7	13		
LECF-5	9	LECF-S-5	8	M5	0.8	30	29	32.5	24.5	4.2	13	10	18	62	2.7	13		
LECF-6	9	LECF-S-6	8	M6	1	30	29	32.5	24.5	4.2	13	10	18	110	3.8	12		

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LECF-3-BK

① ②

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金