

- 平座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。
- すぐれた耐蝕性と強度があります。
- 止めねじにはリセスがない、ごみやほこりがたまりにくい形状です。衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
- 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
- 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
- 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。

## ● 材質・仕上げ



	LDMS-LW-AS
レバー部	SCS13(SUS304相当) ショットブラスト
ねじ部	SUS303
平座金	SUS303
止めねじ	ステンレス
スプリング	ステンレス鋼線

## 寸法

品番	M(並目)	単位:mm														
		ねじの呼び	ピッチ	R	H	H'	h	s	D	d	Dw	tw	s1	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)
LDMS-5-LW20-AS	M5	0.8	45	34	37.5	24.5	4	13	10	20	2	4	18	60	3.9	47 - 51
LDMS-6-LW20-AS	M6	1	45	34	37.5	24.5	4	13	10	20	2	5	18	100	5.5	47 - 53
LDMS-8-LW25-AS	M8	1.25	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	25	3	6	24	180	10	100 - 114
LDMS-10-LW30-AS	M10	1.5	78	54	58	36	8	21	16	30	3	7	26	290	16	161 - 191


\*1： 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。

## ⚠ 使用上の注意

レバーの締めつけ前に、図1のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金が変形することがあります。

図1

図2



## ● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**LDMS-5-20-LW20-AS**

① ② ③

② ねじ長さLmは表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx  
お問い合わせください

ねじ組み合わせ → P.xxxx  
対応不可

ねじカット → P.xxxx  
対応可・別料金

ゆるみ止め → P.xxxx  
対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx  
対応可・別料金

- 使用例  
長穴部品の締めつけに。



## ねじ長さ

品番	Lm(mm)								
	12	16	20	25	32	40	50	63	80
LDMS-5-LW20-AS	●	●	●	●	●	●	●	●	
LDMS-6-LW20-AS	●	●	●	●	●	●	●	●	
LDMS-8-LW25-AS		●	●	●	●	●	●	●	
LDMS-10-LW30-AS			●	●	●	●	●	●	●