

⚠ 使用上の注意

- 座金の指針は目安として使用してください。
- レバーの締めつけ前に、図1のように座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように座金がねじ山にかかった状態で締めつけると座金が変形することがあります。

図1





図2



● 材質・仕上げ

LECMS-LWP		RoHS
レバー部	ナイロン6(各色)	
ねじ部	SUS303	
長穴用座金	SUS303	
止めねじ	ステンレス	
セレーションリング	亜鉛ダイカスト	
スプリング	ステンレス鋼線	

寸法

品番	M(並目) ねじの呼び ピッチ	寸法:mm																
		R	H	H'	h	s	D	d	Dw	tw	Lw	s1	B*1	歯数	最大荷重*2 (N)	最大締付力*2 (kN)	質量(g)	
LECMS-5-LWP20	M5	0.8	30	29	32.5	24.5	4.2	13	10	20	2	2	4	5.5	18	62	2.7	21 - 26
LECMS-6-LWP20	M6	1	30	29	32.5	24.5	4.2	13	10	20	2	2	5	6.6	18	110	3.8	22 - 28

\*1: 長穴の幅は、座金の突起部B寸法に合わせて設定してください。

\*2: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。


● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**LECMS-5-20-LWP20-BK**

1 2 1 3

2 ねじ長さLmは表に●の記載があるサイズから選択してください。

- 長穴用座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。
- 座金面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。



● 関連商品

ステンレス製、ポリエスチル製、縦型、横型など各種スケールがあります。



LECMS-LWPに組み込まれた長穴用座金と同一形状で通し穴タイプの SWAS-PPK があります。



- 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
- 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
- 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA (Life Cycle Assessment)を実施しました。
- 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
- レバー部のカラーバリエーションは5種類。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号 3	レバー部の色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー
OR	つや消しオレンジ
YW	つや消しイエロー
SK	つや消し透明

ねじ長さ

品番	Lm (mm) 2							
		12	16	20	25	32	40	50
LECMS-5-LWP20	●	●	●	●	●	●	●	●
LECMS-6-LWP20	●	●	●	●	●	●	●	●