


LHCM/LHCMS ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

SUS ステンレス



- コンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- 回し半径22mm・30mm。省スペースです。
- ねじ部の材質は2種類。
- LHCM**——スチール製
- LHCMS**——ステンレス製
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号 ③	レバー部の色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー
OR	つや消しオレンジ
RD	つや消しレッド

● 材質・仕上げ

	LHCM	LHCMS	RoHS
レバー部	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	
ねじ部	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303相当	
止めねじ	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)	ステンレス	
スプリング	ステンレス鋼線	ステンレス鋼線	

寸法

品番 ① ねじ部:スチール製	品番 ① ねじ部:ステンレス製	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ											
LHCM-3A		M3	0.5	22	16.5	19.5	18.5	2	10.5	8	16	26	1.4	13 - 14
LHCM-3	LHCMS-3	M3	0.5	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4	25 - 26
LHCM-4A		M4	0.7	22	16.5	19.5	18.5	2	10.5	8	16	60	2.4	14 - 15
LHCM-4	LHCMS-4	M4	0.7	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4	26 - 27
LHCM-5A		M5	0.8	22	16.5	19.5	18.5	2	10.5	8	16	120	3.9	15 - 17
LHCM-5	LHCMS-5	M5	0.8	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9	27 - 31
LHCM-6	LHCMS-6	M6	1	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5	27 - 33

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。

ねじ長さ

LHCM ねじ部:スチール製 | LHCMS ねじ部:ステンレス製

品番	Lm(mm) ②									
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50
LHCM-3A	●	●	●	●	●					
LHCM-3	●	●	●	●	●					
LHCM-4A				●	●	●	●	●	●	●
LHCM-4				●	●	●	●	●	●	●
LHCM-5A				●	●	●	●	●	●	●
LHCM-5				●	●	●	●	●	●	●
LHCM-6				●	●	●	●	●	●	●
LHCMS-3	●	●	●	●	●					
LHCMS-4		●	●	●	●	●	●	●	●	●
LHCMS-5			●	●	●	●	●	●	●	●
LHCMS-6			●	●	●	●	●	●	●	●

● 関連商品

長穴を利用したスライド機構の位置決
め・固定に適した座金 **SWAS-PPK**
があります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LHCMS-3-16-SG

① ② ③

② ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせください

ねじ組み合わせ
対応不可

ねじカット
対応可・別料金

ゆるみ止め
対応不可

レーザ刻印
対応可・別料金