


LEF-C/LEFS-C プラクランプレバー(ねじ) - 操作ボタンつき

SUS ステンレス



● 材質・仕上げ

| | LEF-C | LEFS-C |
|------------------|----------------------|---------------|
| レバー部 | ナイロン6(各色) | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUS303 |
| 操作ボタン | ナイロン6(各色) | ナイロン6(各色) |
| セレーションリング(インサート) | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト |
| スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB | ステンレス鋼線 |

RoHS



- 操作ボタンつきのプラクランプレバー。ねじタイプ。
- 位置調整でレバー部を引き上げるとき、操作ボタンがあると、力が加わりやすく操作が容易になります。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。

- M3-M10の豊富なねじサイズ。

- ねじ部の材質は2種類。

LEF-C ————— スチール製

LEFS-C ————— ステンレス製

- カラーバリエーションはレバー部3種類・操作ボタン3種類。品番の記号により、それぞれの色が選択できます。

- レバー部のカラーバリエーション

| 記号 | レバー部の色 |
|-----------|----------|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |

- 操作ボタンのカラーバリエーション

| 記号 | 操作ボタンの色 |
|------------|----------|
| CBK | つや消し黒 |
| CSG | つや消しシルバー |
| COR | つや消しオレンジ |

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LEF-8-SG-COR

| LEF-C スチール製 | | LEFS-C ステンレス製 | | 共通寸法 | | | | | | | | | | | | | | 単位:mm | |
|--------------------|---------|----------------------|---------|----------------|------|----|------|------|----|-----|------|------|----|---------------|-----------------|-------|--|-------|--|
| 品番 | LF min. | 品番 | LF min. | M(並目) ねじの呼び | ピッチ | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) | 最大締付力*1 (kN) | 質量(g) | | | |
| LEF-3-C | 7 | LEFS-3-C | 7 | M3 | 0.5 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0.95 | 14 | | | |
| LEF-4-C | 9 | LEFS-4-C | 8 | M4 | 0.7 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1.7 | 14 | | | |
| LEF-5-C | 9 | LEFS-5-C | 8 | M5 | 0.8 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | 13 | | | |
| LEF-6-C | 9 | LEFS-6-C | 8 | M6 | 1 | 45 | 35.5 | 39 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 12 | | | |
| LEF-6B-C | 11 | LEFS-6B-C | 11 | M6 | 1 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 50 | 3.8 | 32 | | | |
| LEF-8-C | 11 | LEFS-8-C | 11 | M8 | 1.25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | 30 | | | |
| LEF-8B-C | 14 | LEFS-8B-C | 14 | M8 | 1.25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 52 | | | |
| LEF-10-C | 14 | LEFS-10-C | 14 | M10 | 1.5 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 48 | | | |

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx | ねじ組み合わせ → P. xxxx | ねじカット → P. xxxx | ゆるみ止め → P. xxxx | レーザ刻印 → P. xxxx |
| 対応不可 | 対応可・別料金 | 対応不可 | 対応不可 | 対応可・別料金 |