



LZY-SKB-A

ラッチレバー - スパナ操作タイプ - 上方向締めつけ - 背面取りつけ

LZY-SKB-A-R 右回転



LZY-SKB-A-L 左回転




- スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。
- あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
- スパナで操作するタイプ。
- 相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブッシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。
- 六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
- スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、回転方向が選択できます。

LZY-SKB-A-R —— 右回転
LZY-SKB-A-L —— 左回転

● 材質・仕上げ

LZY-SKB-A		
スパイラルラッチ	スチール 漫炭窒化	
スペーサ	スチール 漫炭窒化	
固定用ブッシュ	スチール 漫炭窒化	
六角穴付きボルト (DIN 912)	スチール	
六角穴付きボルト強度区分	12.9	
ワッシャ	スチール	



品番	d	M(並目)		s	h	h1	Dw	SW1	SW2	SW3	d1	d2	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ										
LZY-40-SKB-A	40	M6	1	10	21	8.5	12	5	15	5	24	20	70 - 84
LZY-50-SKB-A	50	M8	1.25	12	24	10.5	16	6	19	6	28	24	128 - 161

品番	L*1(mm)													
	10	12	20	22	27	30	32	37	40	42	47	50	57	60
LZY-40-SKB-A		●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
LZY-50-SKB-A	●		●			●			●	●	●	●	●	●

*1: 六角穴付きボルトで締めできる最大板厚です。

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

ねじ組み合わせ
対応不可

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応不可



レーザ刻印
対応不可

● 構造

- ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ブッシュ・六角穴付きボルト・ワッシャで構成されています。
- 取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。
- スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみを抑えられます。
- 六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
- スパイラルラッチの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心力ムを回転させることができます。

● 調整範囲


単位:mm			
品番	角度	締めつけ方向	ラッチ勾配
LZY-40	253.8°	4.6	2.93°
LZY-50	248.2°	5.5	2.93°



● 上図は右回転 LZY-SKB-A-R の図説です。左回転 LZY-SKB-A-L の形状は左右対称になります。

⚠ 使用上の注意

固定用ブッシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覗ください。

LZY-50-SKB-A-L-30

1 2 3