


# LTM テンションレバー(おねじ)



- クランピングレバーの強力タイプ。
- レバーの回し半径などの特殊仕様の商品も製作いたします。  
コンタクトセンターへお問い合わせください。

#### ● 材質・仕上げ

LTM	
レバー部	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじ部	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)
グリップ	フェノール樹脂(黒)

## 寸法

単位:mm

品番	M(並目)		R	H	H'	h	s	A	B	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ													
LTM-10	M10	1.5	81	72.5	78	42.5	2.5	10	25	24	17	24	280	16	195 - 210
LTM-12	M12	1.75	99	85.5	92	49.5	3.5	11	25	28	20	26	400	23	300 - 320
LTM-16	M16	2	118	98.5	106	55.5	3.5	12	30	33	24	36	830	43	490 - 535
LTM-20	M20	2.5	136	114.5	123	65.5	4.5	14	35	41	30	36	1400	67	880 - 975

\*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。

## ねじ長さ

品番	Lm(mm) ②				
	30	40	50	60	80
LTM-10	●	●	●		
LTM-12	●	●	●	●	
LTM-16	●	●	●	●	
LTM-20		●		●	●

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## LTM-10-40

② ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金