


**SFS フランジ付き六角穴付きボルト**

簡単作業



## ● 材質・仕上げ

	<b>SFS</b>	RoHS
本体	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	
強度区分	12.9	



- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べて被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自動化に最適です。

品番 <b>①</b>	M(並目)		L <b>②</b>	D1	D2	L1	L2*1	B	t	t1	質量(g)	単位:mm 1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ										
<b>SFS-M6</b>	M6	1	10 12 16 20 25 30 35 40	12.5	10	6	18(L≥30)	5	3	1.6	4.9 - 11	20
<b>SFS-M8</b>	M8	1.25	12 16 20 25 35 40 45	17	13	8	22(L≥35)	6	4	1.6	11 - 23	10
<b>SFS-M10</b>	M10	1.5	16 25 30 35 40 45 50	21	16	10	26(L≥40)	8	5	2	22 - 41	5
<b>SFS-M12</b>	M12	1.75	25 30 35 40 45 50 24	18	12	30(L=50)	10	6	2.5	39 - 59	5	

\*1: Lが( )の寸法以外の場合は全ねじです。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SFS-M8-25****①****②**

1 バラ売り  
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応不可

ねじカット  
対応可・別料金

ゆるみ止め  
対応可・別料金

脱落防止加工  
お問い合わせください