


PXZ-A
PXZS-A
PXZS-SPXZ-AK
PXZS-AK
PXZS-SK

*1: **PXZ-A** **PXZ-AK**: B $\begin{smallmatrix} -0.02 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$
PXZS-A **PXZS-AK**: B $\begin{smallmatrix} -0.02 \\ -0.08 \end{smallmatrix}$ (ピンの公差を変更しました。)
PXZS-S **PXZS-SK**: B $\begin{smallmatrix} -0.02 \\ -0.08 \end{smallmatrix}$ (ピンの公差を変更しました。)



- 本体ねじ部はすべて装置の中へ埋め込むことができ、ノブだけが露出。美観にすぐれています。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ノブ・本体の材質およびロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ノブ材質	本体材質	ロックナット
PXZ-A	プラスチック	スチール	なし*1
PXZ-AK	プラスチック	スチール	あり
PXZS-A	プラスチック	ステンレス	なし*1
PXZS-AK	プラスチック	ステンレス	あり
PXZS-S	ステンレス	ステンレス	なし*1
PXZS-SK	ステンレス	ステンレス	あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(➡ P.xxxx)

PXZ-A ロックナットなし PXZ-AK ロックナットつき

単位: mm


品番 ノブ: プラスティック 本体: スチール	B	s	M(細目)		D	L	L1	Lb	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ								
PXZ-5-A	5	5	M10	1	21	45	22			7 / 17	1750	18
PXZ-6-A	6	6	M12	1.5	25	54.5	26			9 / 24	2530	29
PXZ-8-A	8	8	M16	1.5	31	69	34			11 / 30	4500	62
PXZ-10-A	10	10	M20	1.5	31	80	43			19 / 45	7030	92
PXZ-5-AK	5	5	M10	1	21	45	22	5	17	7 / 17	1750	25
PXZ-6-AK	6	6	M12	1.5	25	54.5	26	6	18	9 / 24	2530	38
PXZ-8-AK	8	8	M16	1.5	31	69	34	8	24	11 / 30	4500	82
PXZ-10-AK	10	10	M20	1.5	31	80	43	10	30	19 / 45	7030	127

PXZS-A ロックナットなし PXZS-AK ロックナットつき

単位: mm

品番 ノブ: プラスティック 本体: ステンレス	B	s	M(細目)		D	L	L1	Lb	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ								
PXZS-5-A	5	5	M10	1	21	45	22			6 / 15	1820	18
PXZS-6-A	6	6	M12	1.5	25	54.5	26			8 / 21	2620	29
PXZS-8-A	8	8	M16	1.5	31	69	34			9 / 26	4660	62
PXZS-10-A	10	10	M20	1.5	31	80	43			17 / 40	7280	92
PXZS-5-AK	5	5	M10	1	21	45	22	5	17	6 / 15	1820	25
PXZS-6-AK	6	6	M12	1.5	25	54.5	26	6	18	8 / 21	2620	38
PXZS-8-AK	8	8	M16	1.5	31	69	34	8	24	9 / 26	4660	82
PXZS-10-AK	10	10	M20	1.5	31	80	43	10	30	17 / 40	7280	127

● 使用例



● 材質・仕上げ

	PXZ-A	PXZ-AK	PXZS-A	PXZS-AK	PXZS-S	PXZS-SK
ノブ	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)	SUS303	SUS303
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
ピン	S45C (硬度 50 - 60HRC)	S45C (硬度 50 - 60HRC)	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ
スプリング	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
ロックナット		S45C 四三酸化鉄皮膜 (黒)		SUS303		SUS303

RoHS

PXZS-S ロックナットなし PXZS-SK ロックナットつき

単位: mm

品番 オールステンレス	B	s	M(細目)		D	L	L1	Lb	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ								
PXZS-5-S	5	5	M10	1	21	45	22			6 / 15	1820	33
PXZS-6-S	6	6	M12	1.5	25	54.5	26			8 / 21	2620	62
PXZS-8-S	8	8	M16	1.5	31	69	34			9 / 26	4660	112
PXZS-10-S	10	10	M20	1.5	31	80	43			17 / 40	7280	170
PXZS-5-SK	5	5	M10	1	21	45	22	5	17	6 / 15	1820	40
PXZS-6-SK	6	6	M12	1.5	25	54.5	26	6	18	8 / 21	2620	72
PXZS-8-SK	8	8	M16	1.5	31	69	34	8	24	9 / 26	4660	132
PXZS-10-SK	10	10	M20	1.5	31	80	43	10	30	17 / 40	7280	205

● 関連商品

PXZ 取り付け・取りはずしに使用する専用レンチ **PXZ-W** があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PXZS-5-SK
1 2 1

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx

ゆるみ止め ➡ P.xxxx

レーザ刻印 ➡ P.xxxx

お問い合わせください

対応可・別料金

対応可・別料金